



納入仕様:

- 1.入力電源:AC100V<50/60Hz> ⚠
- 2.消費電力:6W
- 3.防水規格:IP65<頭部ケースのみ>
- 4.電源部:定電流回路
- 5.ケーブル:VCTF0.75mm²×2C 2M プラグ付属 ⚠ 2022.03.11 入力電源修正 ㊟

日付	2017.01.18	⊕ ⊖	尺 度	NOT/S	品 名	型 番
製 図	陳 翎	検 図	林 彦 旭	承 認	LED LIGHT	NLSS03CBM-AC
日 機 株 式 会 社					図 面 番 号 ND814035	変 更 ⚠