

モニター空気清浄機 25畳 MSAP-DC100 ホワイト

大型モニター搭載により、空気中のほこり濃度レベルを確認することができる空気清浄機です。過去60分間または60秒間のほこり濃度変化をモニターに表示します。空気中のほこり濃度を0~100で表示し、5分または5秒ごとにグラフへ新しい値が表示されます。空気がきれいになるとモニターが青くなり、空気が汚れているとモニターが赤くなるので、一目で空気の状態が分かります。運転モードは静音・標準・強・自動の4モードに、短時間運転のターボが搭載されています。自動運転は、モニターに表示されるほこり濃度レベルに応じて、自動で風量が変わります。ターボモードでファンが高速回転し汚れた空気をぐんぐん吸い込みハイスピードで清浄します。集塵フィルター（HEPAフィルター）・活性炭フィルター・プレフィルターが高い空気洗浄能力を発揮し、花粉・ほこり・ニオイを除去します。センサーのお掃除時期やフィルター交換の時期になると、ランプが点灯してお知らせします。



JAN							主要素材	
4967576441797				EA763AD-72A			ABS樹脂	
商品サイズ (mm・kg)				パッケージサイズ (mm)			ケース	ケース
幅	奥行	高さ	重量	幅	奥行	高さ	容量	入数
400	201	586	5.6	450	250	620	69.8 L	1台

基本仕様

電源	AC100V (50/60Hz共用)	適用床面積	25畳 (41m ²)
消費電力 (50/60Hz)	静音 (3W・3W)、標準 (17W・17W)、強 (59W・64W)、ターボ (80W・80W)	風量 (50/60Hz)	静音 (0.8m ³ /分・0.8m ³ /分)、標準 (3.4m ³ /分・3.4m ³ /分)、強 (5.7m ³ /分・5.7m ³ /分)、ターボ (6.5m ³ /分・6.5m ³ /分)
運転音 (50/60Hz)	静音 (25dB・25dB)、標準 (44dB・44dB)、強 (54dB・54dB)、ターボ (59dB・59dB)	運転モード	静音/標準/強/自動/ターボ
コードの長さ	約2.0m	保証期間	お買い上げ日より1年間