

コードレススチームアイロン IRN-CL30C



仕様：寸法

- ・耐久性に優れたセラミックコーティングでなめらかな使い心地のコードレススチームアイロンです。
- ・立ち上げまで最短30秒。忙しい時間帯でもサッとアイロン掛けできます。
- ・布の厚さに合わせて切り替えできる2段階スチーム、スチームショット、霧吹き機能を使い分けて、様々な衣類のお手入れができます。

商品サイズ (cm)	本体：幅約12.4×長さ約30.5×高さ約14.5 スタンド収納時：幅約13.0×長さ約34.0×高さ約23.0
商品重量	本体のみ：約1.0kg 本体スタンド含め：約1.4kg
電源	AC100V (50/60Hz)
消費電力	1000W
種類	スチーム・ドライ兼用
かけ面処理	セラミックコート

蒸気発生方式	滴下式
注水量	約300mL
自動温度調節器	調節範囲 約100℃～約190℃
温度過上昇防止装置	温度ヒューズ
コードの長さ	約1.5m
アイロンの置き方	自立式、スタンド