

蛇口直結型 トリハロメタン・塩素・カビ臭（2-MIB）除去タイプ

カセッティ®308T

品番：MK308T



シンク広びろ！！コンパクトモデル。
浄水・原水の切替えしやすいレバー搭載。



コンパクト

蛇口まわりスッキリ

カートリッジ交換目安表示

ダイヤルをご使用日から2ヶ月後に設定すると、カートリッジ交換目安が10日単位で表示されます。



切替えしやすいレバー

浄水・原水シャワー・原水ストレートを本体手前のレバーで簡単に切替えることができます。



[交換用カートリッジ] (カセッティ®シリーズ交換用カートリッジなら初期搭載以外のカートリッジもご使用可能)



品番：MKC.TJ(600L) (1個入り) / MKC.T2J (2個入り)

(初期搭載と同じタイプ)

カートリッジ交換目安：600L = 2ヶ月 (1日10L使用の場合)

ろ材の種類：活性炭、中空糸膜

この商品で除去できる項目

“おいしさ”項目	遊離残留塩素	カビ臭 (2-MIB)
“安心”項目	濁り	総トリハロメタン
農薬 (CAT)	テトラクロロエチレン	トリクロロエチレン

浄水性能

体に大切なカルシウムやマグネシウムなどのミネラル分を損なうことなく、安心しておいしくお飲みいただけます。



医療分野で活躍する東レのハイテク素材、中空糸フィルターが多層構造を形成し、ミネラル分は損なわずに、ニゴリ、鉄サビ、一般細菌、大腸菌、原虫類などミクロの汚れをキャッチ。

*除菌性能試験は、浄水器協会自主規格「B.200浄水器の除去機能に係る規格基準（細菌除去性能試験）」に準拠。同基準の指標菌を99.99%除去。

製品スペック表

品番	MK308T
JANコード	4 960685 892122
外形寸法	高さ91mm/幅123mm/奥行77mm
本体重量（満水時）	299g
材料の種類	ポリアセタール、ABS樹脂
ろ材の種類	活性炭、中空糸膜（ポリスルホン）
ろ過流量	2.0L／分
使用可能な最小動水圧	70kPa
浄水能力 *1*2	遊離残留塩素 総ろ過水量600L, 除去率80% 濁り 総ろ過水量600L, ろ過流量50% 総トリハロメタン 総ろ過水量600L, 除去率80% 2-MIB（カビ臭） 総ろ過水量600L, 除去率80% CAT（農薬） 総ろ過水量600L, 除去率80% テトラクロロエチレン 総ろ過水量600L, 除去率80% トリクロロエチレン 総ろ過水量600L, 除去率80%
ろ材の取替時期の目安 (1個あたり) *3	1日10L使用の場合 2ヶ月 1日15L使用の場合 1ヶ月
交換用カートリッジ (初期搭載と同じタイプ)	<u>MKC.TJ(600L) (1個入り) / MKC.T2J (2個入り)</u>

*1 日本工業規格：JIS S 3201 試験結果

*2 商品の浄水能力は、JISの試験方法で定められた条件下で各項目毎に計測した浄水能力を個別に表示したものです。

*3 実際の水道水の水質やろ過流量などの違いによってろ材の取替時期の目安は変わることがあります。

使用上の注意点

- ・水道水の水質基準に合格した水をお使いください。
- ・ろ材の取替時期の目安は、使用水量、水質、水圧により異なります。
- ・浄水で35℃以上の温水の使用はお避けください。
- ・原水でも50℃以上の温水は通さないでください。
- ・浄水はくみおきしないで、早めにお使いください。
- ・毎日の使い始めは10秒ほど、長時間使用しなかった後は60秒ほど通水してからご使用ください。
- ・浄水器を凍結させないでください。
- ・浄水を養魚用などには使用しないでください。
- ・温水混合栓に取付けた場合、まれに給湯器の着火が悪くなる場合があります。
- ・食器洗い乾燥機と同時に使用した場合、まれに食器洗い乾燥機に不具合が生じることがあります。
- ・本製品の耐圧は350kPaです。
- ・ご使用の際には、必ず取扱説明書をお読みください。