

## 基本情報

製品番号	BY237G
材質	木（マホガニー・茶木地塗装） プラスチック枠（金色光沢） 前面：プラスチック
サイズ・重さ	300×210×114mm 1.2kg
電池	単2（アルカリ）×2 単3（アルカリ）×1 （電池寿命約1年間）
機能	電波修正機能（40kHz/60kHz自動選局・受信OFF機能つき） 正時20曲メロディ 光センサーによる自動鳴止め 音量調節 報時モニター機能 一方向回転飾り（スワロフスキー®・クリスタル使用） スリープセコンド

## メロディ再生

誰も寝てはならぬ(「トウランドット」) 00:00

□ □ □ □

下記曲目リストをクリックして曲を選んでください

**誰も寝てはならぬ(「トウランドット」)**

ある晴れた日に(歌劇「蝶々夫人」)

若い王子と王女(「シエヘラザード」)

月の光(「ベルガマスク組曲」)

ジュピター(「惑星」)

歌劇「カヴァレリア・ルスティカーナ」

※掲載商品の色調は、一部実物とは異なる場合があります。

### 正時ごとにメロディが切り替わります

- 【曲目】
- 氷上の名曲クラシック**
- 誰も寝てはならぬ(「トウランドット」)
  - ある晴れた日に(歌劇「蝶々夫人」)
  - 若い王子と王女(「シエヘラザード」)
  - 月の光(「ベルガマスク組曲」)
  - ジュピター(「惑星」)
  - 歌劇「カヴァレリア・ルスティカーナ」
  - 愛の夢
  - 別れの曲

- ジャズ・スタンダード**
- ムーンライト・セレナーデ
  - 二人でお茶を
  - 私の青空
  - アイ・ガット・リズム
  - ス・ワンダフル
  - ラブソディ・イン・ブルー

- イージーリスニング**
- アマポーラ
  - 八十日間世界一周
  - 煙が目にしみる
  - 魅惑のフルーツ
  - サムワン・トゥ・ウォッチ・オーヴァー・ミー
  - 恋に落ちた時