

# 木材や金属の穴あけに 正転/逆転の切換えが簡単な押しボタン式



金属の穴あけ



木材の穴あけ



※写真の木工キリは付属していません。

最大穴あけ能力(径)  
木工 **13** mm  
鉄工 **10** mm

キーレス  
チャック

回転速度を  
調節できる  
無断変速  
※対応機種は  
MD-12VR

## 商品仕様

モデル	MD-12R	MD-12VR
電源	AC100V 50Hz/60Hz	
定格電流	2.5A	
消費電力	240W	
最大穴あけ能力	鉄工 10mm/ 木工 13mm	
無負荷回転数	2,100min <sup>-1</sup>	0 - 2,100min <sup>-1</sup>
チャック把握径	0.8mm - 10mm	
コード長さ	2m	
本体寸法(長さ × 幅 × 高さ)	216mm × 60mm × 200mm	
質量	1kg	
絶縁方式	二重絶縁	

ドリル  
MD-12R (641550A)

希望小売価格 オープン価格  
4 960673 662713

ドリル  
MD-12VR (641551A)

希望小売価格 オープン価格  
4 960673 662720

発売元

京セラインダストリアルツールズ販売株式会社

名古屋市天白区久方1-145-1 〒468-8512

www.kyocera-industrialtools.co.jp



0570-666-787

※リョービ販売株式会社は京セラインダストリアルツールズ販売株式会社に社名変更しました。

⚠ ご使用前に「取扱説明書」をよくお読みいただき、正しく安全にご使用ください。

- ◆ 仕様は改良などの理由により予告なく変更することがあります。
- ◆ 本カタログの掲載内容の無断転載、複写、引用等を禁じます。
- ◆ カラー写真は実際の商品と色味が異なる場合があります。
- ◆ 記載価格はご参考価格です。消費税は含まれておりません。

このカタログの掲載内容は、2021年10月現在のものです。