

EA801DJ
(振動ドリル)

○ 能力(mm)	コンクリート	16mm
	鉄工	13mm
	木工	25mm
○ チャック能力	1.5~13mm	
○ 電源	単相 100V	
電流	6.2A	
消費電力	590W	
○ 回転数(min ⁻¹)	0~2900	
○ 無負荷打撃数	0~46400	
	(min ⁻¹)	
○ 重量	1.5kg	
○ コード長	2心 2.5m	
○ 無段変速		
○ 正逆転可能		
○ ケース付		
○ 樹脂ボディ		
○ 二重絶縁		
○ 付属品	チャックハンドル サイドハンドル ストッパー(穴あけ深さ調整用)	

- クラス最速の穴あけスピード! (2004年2月現在当社調べ)
- 軽量(1.5kg)・コンパクトで優れた操作性!

