

## 電動ミキサ

- ペンキ等の粘度の低い材料のかくはんに
- 外装式カーボンブラシ採用



品番	仕様
<del>EA802B</del>	<del>本体(スクリュー+シャフト)</del>
EA802B-10	替スクリュー(φ150)
EA802B-9	替シャフト

- 最大スクリュー径 150mm
- 電源 単相 100V
- 電流 7.6A
- 消費電力 730W
- 回転数(min-1) 1100
- 重量 3.3kg
- コード長 2心 2.5m
- 強力型
- 二重絶縁

- 付属品
  - φ150mmスクリュー(ステンレス製)
  - シャフト(径φ14mm)
  - サイドハンドル
  - 両ロスパナ
  - 片ロスパナ