

THE NEW VALUE FRONTIER

 **KYOCERA**

パワーミキサー

APM311/APM851/APM1011/
APM1011F/APM1511/APMT1362A

Photo:APM1011F

かくはん、練り合わせの スピードアップに

低速型から高速型まで豊富なラインアップ

**1台で2通りの攪拌に使える
2スピード変速切換え** APMT1362A

低速・高速の2通りのスピードを
スイッチで切り替え。

1台で高粘度材料、低粘度材料に
対応できます。



**作業後の清掃が楽になる
フッ素コート仕様** APM1011F

スクリューとシャフトに
フッ素コートを採用。
スクリューに固まった塗
料や塗り壁材も簡単に剥
がれます。



ひとを考えて、うまれたツール。

低速型・高粘度材料用

パワフル 860W



APM311
EA802K-1



中速型・中粘度材料用

軽量・コンパクト



APM851
EA802AA-2A



中速型・中粘度材料用

パワフル 860W



APM1011



塗料が付着しにくく、はがしやすい
フッ素コート
の
スクリーとシャフト



APM1011F



高速型・低粘度材料用

パワフル 860W



APM1511



2スピード・高 / 低粘度材料用

リング付きステンレスダブルスクリー
リング付きアルミスクリー付き



APMT1362A
EA802K-21



商品仕様

モデル	APM311	APM851	APM1011	APM1011F	APM1511	APMT1362A
電源	単相・交流 100V 50/60Hz					
定格電流	9.3A	6.5A	9.3A			
消費電力	860W	610W	860W			
無負荷回転数	300min ⁻¹	850min ⁻¹	1,000min ⁻¹		1,500min ⁻¹	高速 1,300min ⁻¹ 低速 600min ⁻¹
スクリー径	180mm*		150mm			
本体寸法(長さ×幅×高さ)	890×90×138mm	850×80×153mm	855×86×138mm			880×92×138mm
コード長さ	2.5m					
質量	2.7kg	1.9kg	2.5kg			3kg
絶縁方式	二重絶縁					
付属品	<ul style="list-style-type: none"> 3枚羽根アルミスクリー(径 180mm) ステンレスジョイント 防じんカバー ステンレスシャフト(長さ 500mm) 補助ハンドル スクリー取付ネジ 両ロスバナ(10×13・17×19) ネベ小ネジ(M4×10) 六角ボルト(M6×18) 	<ul style="list-style-type: none"> リング付ステンレスダブルスクリー(径 150mm) ステンレスジョイント 防じんカバー ステンレスシャフト(長さ 500mm) 補助ハンドル スクリー取付ネジ 両ロスバナ(10×13・17×19) ナベ小ナジ(M4×10) 	<ul style="list-style-type: none"> リング付ステンレスダブルスクリー(径 150mm) ステンレスジョイント 防じんカバー ステンレスシャフト(長さ 500mm) 補助ハンドル スクリー取付ネジ 両ロスバナ(10×13・17×19) ナベ小ナジ(M4×10) 	<ul style="list-style-type: none"> リング付ステンレスダブルスクリー(フッ素コート:径 150mm) ステンレスジョイント(フッ素コート) 防じんカバー ステンレスシャフト(フッ素コート:長さ 500mm) スクリー取付ネジ(フッ素コート) 補助ハンドル 両ロスバナ(10×13・17×19) ナベ小ナジ(M4×10) 	<ul style="list-style-type: none"> リング付ステンレスダブルスクリー(径 150mm) ステンレスジョイント 防じんカバー ステンレスシャフト(長さ 500mm) 補助ハンドル スクリー取付ネジ 両ロスバナ(10×13・17×19) ナベ小ナジ(M4×10) 	<ul style="list-style-type: none"> リング付ステンレスダブルスクリー(径 150mm) リング付アルミスクリー(径 135mm) ステンレスジョイント ステンレスシャフト(長さ 500mm) 補助ハンドル 防じんカバー スクリー取付ネジ(32・45mm) 六角ボルト(M6×8・M10×15) 両ロスバナ(10×13・17×19mm)

* 別販売品の直径 220mm スクリューまで使用できます。

発売元

京セラインダストリアルツールズ販売株式会社

名古屋市天白区久方1-145-1 〒468-8512

www.kyocera-industrialtools.co.jp

0570-666-787

*リョービ販売株式会社は京セラインダストリアルツールズ販売株式会社に社名変更しました。

⚠ ご使用前に「取扱説明書」をよくお読みいただき、正しく安全にご使用ください。

- ◆ 仕様は改良などの理由により予告なく変更することがあります。
- ◆ 本カタログの掲載内容の無断転載、複写、引用等を禁じます。
- ◆ カラー写真は実際の商品と色味が異なる場合があります。
- ◆ 記載価格はご参考価格です。消費税は含まれておりません。

このカタログの掲載内容は、2020年5月現在のものです。

K20EB