

EA803AC
(ルーター)

- 取付け可能ビット軸径 12,8,6.35mm
(6.8mmは標準のチャックスリーブ
6.35mmは別売品の12X6.35スリーブを使用)
- 電源 单相 100V
電流 12A
消費電力 1140W
- 回転数(min^{-1}) 25000
- 重量 3.5kg
- コード長 2心 5m
- ブレーキ付
- スピンドルロック付
- 集塵機取付け可能
- 樹脂ボディ
- 二重絶縁

- 付属品 ストレートガイド、テンプレートガイド
ストレートビット(超硬8X8)
チャックスリーブ(12X6mm)(12X8mm)
蝶ボルト(M6X15)、ロックスプリング
トリマガイド組、スパナ
ビットスリーブ

●インナーシャモーター採用で
1300W級の切削パワー!



軸径・12mm