

**EA803AS**  
(トリマー)

- 取付可能ビット軸径  
6mm
- 電源 単相 100V
- 電流 4.6A
- 消費電力 440W
- 回転数 30000min<sup>-1</sup>
- 重量 1.4kg
- コード 2芯 2.5m
- 付属品 ストレートビット(8X8mm)  
トリマーガイド、テンプレートガイド  
ストレートガイド  
スパナ

- 45°傾斜可能
- スピンドルロック付
- 切込深さ微調整機構付



- 二重絶縁
- スピンドルロック付
- 樹脂ボディ