

φ100mmディスクグラインダー



	品番	仕様
廃番	EA809BG-20	セット
	EA809BG-2	本体のみ

<セット内容>

- 本体×1 (EA809BG-2)
- オフセット砥石×5枚 (EA809Y)
- ジルコフラップディスク
(EA809AA-102×2枚、EA809AA-105×2枚)
- ケース×1個

<本体仕様>

- 二重絶縁
- 砥石寸法・・・外径100×3.5X穴径15mm
- シャフト寸法 M 10XP1.5 長さ10mm
- 回転数 12000min⁻¹(回/分)
- 重量 1.6kg
- 電源 単相交流 50/60Hz
- 電圧 100V
- モーター 単相交流整流子モーター
- 絶縁方式 二重絶縁構造
- 電流 7.4A
- 消費電力 720W
- コード長 2.5m 2芯
- 付属部品
レジンイドフレキシブル砥石 (#36)

