

吸塵サンダー EA809XW-2



プレートサイズ
92 × 182mm

本体サイズ: 157 × 240mm
重量: 1.4kg
コード長: 2.5m

<仕様>

- 電源…100V・190W
- 回転数…7000～12000rpm
- ストローク数…14000～24000回/分
- オービットダイヤ(軌道)…2.0mm
- プレートサイズ…92 × 182mm
- ペーパーサイズ…マジック式: 93 × 185mm
クランプ式: 93 × 230mm

- ◇二重絶縁
- ◇電子無段変速

◇イージーフィットシステム



サンディングペーパーを装着する際の『面倒＆”たわみ”』を解消！マジック式と変わらず、ラバーパッドへの密着度と簡単装着が可能です。サンディングペーパーの交換時間の短縮はもちろん、”たわみ”が無いことでペーパーの寿命も延び、作業効率の向上とハイレベルな仕上りを実現。

◇マイクロフィルターシステム

microfilter system



微粒子フィルターが吸い込んだサンディングダストをろ過し、きれいな空気を排出。従来のダストバッグに比べてフィルター容量は30%アップ。大幅な吸塵効率の向上はサンディングペーパーの目詰まりを防ぎ、仕上がりの均一化、ペーパーの長寿命、さらにクリーンな作業環境を提供します。

←掃除も簡単。