

軽量コンパクトでパワフル、
上向き作業に最適！



コードレスハンマードリル
GBH 18V-22

 **BOSCH**

18V



WEBでチェック

¥

コードレスハンマードリル GBH 18V-22型



(18V5.0Ahバッテリー×2、充電器、キャリングケース(L-BOXX136N)付)

◆打撃力1.9Jの十分なパワー

◆破つり作業が可能な3モード

◆キックバック防止機能で安全作業

- 能力：コンクリート：22mmφ、鉄工：13mmφ、木工：20mmφ
- 回転数：0-1,050min⁻¹ (回転/分) ■ 打撃数：0-4,675min⁻¹ (回/分)
- 打撃力：1.9J ■ 質量：2.3kg

18V

注文番号：0611924051

