

GSH 5

◀プロ用電動工具 ▶ SDS-max 破つりハンマー SDS-max 破つりハンマー



GSH 5

SDS-max破つりハンマーのスタンダードモデルが大幅進化！
従来比20%パワーアップしながらも、更なる低振動を実現！

1. 新設計の打撃機構

・改良されたハンマーシリンダーにより、従来比20%アップの強力な打撃力を生み出しながら、振動も低減しました。

2. さらなる長寿命設計

・インパクトハウジングのベアリング部に、マグネシウム合金のスリーブを追加し、耐久性を向上させました。

3. バリオロック切替スイッチ

・チゼルの向きを作業しやすい角度にカンタンに変更可能です。



二重絶縁構造

▼仕様

電源	AC100V (50-60Hz)
消費電力	1,100W
打撃力	12J (従来測定方法) 7.5J (EPTAプロシージャー01/2003に準拠)
打撃数	2,850min ⁻¹ (回/分)
振動3軸合成値	13.9m/S ² (EN60745-2準拠)
質量	5.6kg (EPTAプロシージャー01/2003に準拠)
サイズ	(H)235X(W)460mm

▼ 特徴

- 12ジュールの強力な打撃力
- 振動3軸合成値 13.9m/S^2 の低振動
- 作業しやすい本体デザイン
- 先端工具の交換はワンタッチ交換

▶ SDS-max 打撃専用アクセサリー