

SDS-max 破つりハンマーのスタンダードモデルが大幅進化! 従来比20%パワーアップしながらも、更なる低振動を実現!!

NEW! ボッシュ 破つりハンマー (SDS-maxシャンク)

GSH 5型 (キャリングケース付)

For professionals from professionals



BOSCH

Invented for life



作業しやすい本体デザイン、先端工具カンタン交換！ 12ジュール*の強力な打撃力・疲れにくい低振動・高い耐久性！

*従来測定方法

新設計の打撃機構

改良されたハンマーシリンダーにより、従来比20%アップの強力な打撃力を生み出しながら、振動も低減しました。

パリオロック切替スイッチ
チゼルの向きを作業しやすい角度にカンタンに変更可能です。

SDS-maxツールホルダー

先端工具の交換は、ワンタッチで交換できる防じん式チャック。

スイッチロックボタン
手袋をしていてもカンタン操作。連続作業時に便利です。

作業しやすい本体デザイン

作業に応じた様々な保持方法に対応します。

メインスイッチ
どの指でも操作しやすい大型のメインスイッチです。

さらなる長寿命設計

インパクトハウジングのベアリング部にマグネシウム合金のスリーブを追加し耐久性を向上させました。

エルゴノミクスデザイン
手にジャストフィット。すべりにくい、ソフトラバーグリップ。



低振動設計により、狙った場所を外しません。



タイルやモルタル剥がしに。

ボッシュ 破つりハンマー (SDS-maxシャンク)

(キャリングケース付)

GSH 5型



仕様

	GSH 5型
電源	AC100V(50-60Hz)
消費電力	1,100W
打撃力(従来測定方法)	12J
打撃力※1	7.5J
打撃数	2,850min ⁻¹ (回/分)
質量※1	5.6kg
振動3軸合成値※2	破つり時:13.9m/S ²
コード	5m
サイズ	(H)235×(W)460mm
標準付属品	キャリングケース、 サイドハンドル、 ブルポイント 280mm 1本

※1: EPTAプロシージャー 01/2003に準拠。
※2: 振動3軸合成値はEN60745-2に準拠。



《安全上のご注意》 ご使用前に、「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください。

●掲載の価格に消費税は含まれておりません。消費税は別途申し受けます。 ●価格および仕様は、予告なく変更する場合があります。 ●掲載の価格、仕様は2012年9月現在のものです。
●掲載の写真は、撮影上および印刷上の諸条件により、実際の色とは多少異なります。 ●写真は海外で撮影されたものもあり、日本仕様とは一部異なる場合があります。



ボッシュ 株式会社 電動工具事業部
〒150-8360 東京都渋谷区渋谷 3-6-7 ☎03(5485)6161(代表)
ホームページ: <http://www.bosch.co.jp>

製品に関するご相談は
ボッシュ コールセンターフリーダイヤル(無料)

☎ 0120-345-762
(土・日・祭日を除く、午前9:00~午後6:00のサービス)

ボッシュ製品のお求めは

(2012年9月現在)