

# 車でコンセントが使える

DC 12V車専用

DC/ACインバータ  
750W



矩形波

電源  
バッテリー接続



付属品 バッテリー接続コード

USBポート TYPE-C (3.0A)/TYPE-A (2.4A) を搭載

■幅広い家電製品に対応

使用可能機器例 ※定格出力 750W まで



※使用可能機器はあくまでも目安です。

750w 定格出力

コンセント × 2

USB TYPE-C × 1  
TYPE-A × 1

消費電力が750Wまでの家電製品を車内で使えるように、  
自動車の電源 (DC 12V) を AC 100V/DC 5V に変換する機器です。



製品情報の  
詳細はコチラ

仕 様		保 護 回 路	
品 番	No.2821	低電圧入力保護回路・高電圧入力保護回路	出力過負荷保護回路・出力短絡保護回路
品 名	DC/AC インバータ750W	高温保護回路・逆接続保護 (ヒューズ保護)	
入 力 電 圧	DC 12V	USB 出力	DC 5V 2.4A/3.0A (2口合計)
出 力 電 圧	AC 100V/DC 5V	USB 端子形状	Aタイプ/Cタイプ
定 格 出 力	750W (USB出力含む)	使用環境温度	0~40℃
出 力 周 波 数	55Hz (50/60Hz表示機器使用可能)	ヒューズ	35A×3
出 力 波 形	調整矩形波	コード長	バッテリー接続コード: 0.9m
電 源 入 力 方 式	バッテリー接続	本体サイズ	202(W)×160(D)×72(H)mm
回 路 方 式	P.W.M方式	質 量	776g (付属コード含まず)

●本体写真は機能説明のためLEDランプを点灯させたものです。  
●本製品は日本で企画・開発し、中国で製造しています。

特 長

- USB端子付
- 5種類の安全保護回路を搭載
- 2種類の電源を同時に使用できます。  
(AC100V×2口 + USB×2口  
(TYPE-A 2.4A/TYPE-C 3.0A) = 750W)

梱包内容

- 本体
- 取扱説明書 (保証書付)
- バッテリー接続コード:  
0.9m (8.37sq, 8AWG 相当) × 1 SET  
ねじ呼び径: M6 (インバータ接続側) / M8 (電池接続側)



パッケージ

品番	製品名	パッケージサイズ (L×W×H)mm	JANコード	ITFコード	入数
2821	DC/ACインバータ 750W	226 × 167 × 104	4960169028214	14960169028211	4

※改良のため、予告なく仕様および外観を変更することがあります。

大橋産業株式会社

https://www.bal-ohashi.com

〒570-0033 大阪府守口市大宮通3丁目1番14号 TEL (06) 6996-2631 (代)