

トラックの  
**DC24V**  
電源を

**DC12V**  
に変換して  
**12Vカー用品**  
が使えます。



# DCDCコンバーター

特長

- メモリー電源  
カーオーディオ等のメモリー機能を保持します。  
(本製品の電源スイッチが常にONの状態)
- 保護回路
  - 入力側過電圧保護回路
  - 入力側低電圧保護回路
  - 入力側逆接保護回路(ヒューズ)
- 3系統の出力端子を装備
  - アクセサリソケット(保護キャップ付)  
カープラグ型専用DC12V出力端子
  - 陸式ターミナルカーオーディオ等の電源用出力端子
  - USBポート携帯型デジタルプレイヤー等の電源用出力端子
- クーリングファン付(ED-160/320のみ)

EA812JK-3B



ED-100

定格出力合計 **10A**  
USBポート出力 **5V/1000mA**

- 定格入力電圧:DC24V ■入力電圧範囲:DC21~30V
- 定格出力電圧:DC12.8V±0.2V ■定格出力電流:10A
- 最大瞬間出力電流:12A ■USB出力:5V/1000mA
- 使用温度範囲:0°C~40°C
- 高電圧カット/低電圧カット:30V±1V / 18.5V±1V
- 保護回路:入力電流保護回路内蔵(ヒューズ)/  
過負荷保護回路内蔵 / 過電圧保護回路内蔵
- メモリー出力:最大5A ■ACCソケット出力:7.5A以下
- 出力端子(3系統):ACCソケット/陸式ターミナル/USBポート
- 待機電流(無負荷時):OFF時 30mA/ON時 150mA
- ヒューズ容量:10A(電源スイッチ側)
- 製品サイズ:90(W)×51(H)×174(D)mm
- 製品重量:600g ■コード長:約1450mm
- パッケージサイズ:210(W)×100(H)×100(D)mm
- JANコード:4906918176317
- ITFコード:0104906918176316

EA812JK-4B



ED-160

定格出力合計 **15A**  
USBポート出力 **5V/1000mA**

- 定格入力電圧:DC24V ■入力電圧範囲:DC21~30V
- 定格出力電圧:DC12.8V±0.2V ■定格出力電流:15A
- 最大瞬間出力電流:16A ■USB出力:5V/1000mA
- 使用温度範囲:0°C~40°C
- 高電圧カット/低電圧カット:30V±1V / 18.5V±1V
- 保護回路:入力電流保護回路内蔵(ヒューズ)/  
過負荷保護回路内蔵 / 過電圧保護回路内蔵
- メモリー出力:最大6.5A ■ACCソケット出力:10A以下
- 出力端子(3系統):ACCソケット/陸式ターミナル/USBポート
- 待機電流(無負荷時):OFF時 30mA/ON時 150mA
- ヒューズ容量:15A(コード部ホルダー)
- 製品サイズ:90(W)×51(H)×178(D)mm
- 製品重量:660g ■コード長:約1450mm
- パッケージサイズ:210(W)×100(H)×100(D)mm
- JANコード:4906918176324
- ITFコード:0104906918176323

EA812JK-5B



ED-320

定格出力合計 **30A**  
USBポート出力 **5V/1000mA**

- 定格入力電圧:DC24V ■入力電圧範囲:DC21~30V
- 定格出力電圧:DC12.8V±0.2V ■定格出力電流:30A
- 最大瞬間出力電流:32A ■USB出力:5V/1000mA
- 使用温度範囲:0°C~40°C
- 高電圧カット/低電圧カット:30V±1V / 18.5V±1V
- 保護回路:入力電流保護回路内蔵(ヒューズ)/  
過負荷保護回路内蔵 / 過電圧保護回路内蔵
- メモリー出力:最大6.5A ■ACCソケット出力:10A以下
- 出力端子(3系統):ACCソケット/陸式ターミナル/USBポート
- 待機電流(無負荷時):OFF時 30mA/ON時 150mA
- ヒューズ容量:20A(コード部ホルダー)
- 製品サイズ:90(W)×51(H)×189(D)mm
- 製品重量:725g ■コード長:約1450mm
- パッケージサイズ:210(W)×100(H)×100(D)mm
- JANコード:4906918176331
- ITFコード:0104906918176330