

GDS 18V-LIHTS EA813BN-20

GDS 18V-LIHT (本体のみ)

- ▶ コードレスインパクトレンチ
- ▶ 高容量5.0Ahバッテリー2個付
- ▶ 最大締め付けトルク650N・m
- ▶ 普通ボルトM12～M24まで幅広く対応
- ▶ H鋼への高力ボルト、本管の仮締めに
- ▶ 正転・逆転機構



〈先端工具別売〉

能力：普通ボルト：M12 ～ M24

能力：高力ボルト：M12 ～ M20

定格電圧：DC18 V (充電式専用バッテリー)

回転数：0 ～ 1,900 min⁻¹(回転/分)

打撃数：0 ～ 2,100 min⁻¹(回/分)

最大トルク：650 N・m

角ドライブ寸法：12.7mm

質量：3.0kg (バッテリー含)

振動3軸合成値 ボルト締め：12.5 m/s²

充電時間：約39分 (空→75%ターボ充電)

：約65分 (空→フル充電)

振動3軸合成値はEN60745-2に準拠

Dimensions

(H) 262X(W) 250mm



1619JB0268

EAN: 4969655809986



06019B1300

EAN: 3165140572033



キャリングケース付 (プラスチック製)

L-BOXX 136  標準付属品のみ専用のインレイ付属)

ケース・バッテリー2個・充電器付