

# 頼れる コンパクト!

HITACHI CORDLESS IMPACT DRIVER

FUNCTION 01  
クラス最大の<sup>\*1</sup>  
締付けトルク **25 N·m**

\*1 2013年3月現在。  
国内電動工具メーカーにおいて。(当社調べ)  
(7.2Vコードレスインパクトドライバ)

FUNCTION 03  
便利な手締め機構

スピンドルロック付で  
手回しドライバとしても使用できます。



FUNCTION 02  
新開発  
高容量 **1.5 Ah** 7.2V  
リチウムイオン電池を採用



FUNCTION 04  
クラス最大の作業量<sup>\*1</sup>  
1充電当たりの作業量 ◎作業量は参考値です。材料や条件により異なります。

|                             |                  |
|-----------------------------|------------------|
| ナゲシビス<br>Φ3.8×45mmラワン材 下穴無し | 機械ねじ<br>M6×12mm  |
| 約 <b>150</b> 本              | 約 <b>4,200</b> 本 |

FUNCTION 05  
安心の電池多重保護回路を内蔵 **日立独自**  
「過負荷防止回路」・「過放電防止回路」・「セル毎の電圧監視回路」  
安全性の確保と電池充電回数の長寿命化を実現しました。

FUNCTION 06  
速度を微調整しやすいトリガ式スイッチを採用  
小ねじの締付けに最適!



スイッチ連動式  
LEDライト



トリガ式  
無段変速スイッチ

正逆切替  
スイッチ

上向き・横向き・下向き等の  
作業でも使いやすい

滑りにくい  
ソフトグリップ

作業に合わせて  
お好みのスタイルで!

ストリート形

ピストル形





# 日立コードレスインパクトドライバ

## 製品仕様

|         |                          |    |                   |
|---------|--------------------------|----|-------------------|
| 締付能力    | 小ねじ <sup>※1</sup>        | mm | 3~8               |
|         | 普通ボルト                    |    | M3~M8             |
|         | 高力ボルト                    |    | M3~M6             |
| 最大締付トルク | N・m(kgf・cm)              |    | 25(255)           |
| 無負荷回転数  | min <sup>-1</sup> (回/分)  |    | 0~2,400           |
| 打撃数     | min <sup>-1</sup> (打撃/分) |    | 0~3,000           |
| 質量      | kg                       |    | 0.58 (BCL 715装着時) |
| 蓄電池形名   |                          |    | BCL 715           |
| 蓄電池容量   | Ah                       |    | 1.5               |
| 充電時間    | 分                        |    | 約30               |
| 充電器形名   |                          |    | UC 7SL            |

標準付属品: 急速充電器、ケース、No.2プラスドライバビット、電池カバー

※1 タッピンねじ、木ねじの場合は 最小3mmまで可能。



## 7.2V

1.5Ahリチウムイオン電池(BCL 715)・急速充電器(UC 7SL)・ケース付



## 急速充電器 UC 7SL形 7.2V

●約30分で充電完了!(AC100V)

|          |                  |
|----------|------------------|
| 電 源      | 単相交流50/60Hz・100V |
| 充電可能電池電圧 | 7.2V             |
| コ ー ド    | 2心・1.0m          |
| 質 量      | 0.35kg           |
| 使用温度範囲   | 0℃~40℃           |



## リチウムイオン電池 BCL 715形 7.2V

●容量1.5Ah  
コードNo.0033-5681



## 好評発売中 電気工事や修理作業、製品の組み立てに

### 日立コードレスドライバドリル DB 3DL2形 3.6V

2LCSK  
1.5Ahリチウムイオン電池(EBM315)・急速充電器(UC 3SL)・予備電池・ケース付

NN  
蓄電池・充電器・ケース別売

■細かいトルク調整が可能  
21段クラッチ採用

■手回しドライバとして使用可能  
手締め機構付



(http://www.jbrc.com)

蓄電池の回収にご協力をお願いいたします。

日立工機は環境保護の一環として、一般社団法人JBRCに参画し、コードレス工具に使われている使用済みの蓄電池のリサイクルに取り組んでいます。恐れ入りますが、ご使用済みの蓄電池を最寄りの日立電動工具販売店へお持ちくださるようお願いいたします。

## 安全上のご注意

- ご使用前に、取扱説明書をよくお読みください。
- 取扱説明書および本機に表示の危険、警告、注意などの項目に従って正しく安全に使用してください。



## 品質第一主義

日立工機(株)勝田工場・佐和工場・(株)日立工機原町は、品質マネジメントシステムの国際規格「ISO9002」を1995年に取得し、更に「ISO9001:2000」を2002年に、「ISO9001:2008」を2010年に取得しました。



## 環境重視経営

当社は、国内の電動工具メーカーで最初に環境マネジメントシステムの国際規格「ISO14001」を1996年に取得しました。



## 日立工機株式会社

営業本部  
東京都港区港南二丁目15番1号(品川インターシティA棟)  
東京(03)5783-0626(代表) 108-6020

支店  
北海道(011)896-1740・北 陸(076)263-4311・中 国(082)504-8282  
東 北(022)288-8676・中 部(052)533-0231・四 国(087)863-6761  
関 東(03)5783-0608・関 西(0798)37-2665・九 州(092)621-5772

お客様相談センター(土・日・祝日を除く9:00~17:00)  
フリーダイヤル 0120-20-8822 (携帯電話からご利用いただけません。)  
ナビダイヤル 0570-20-0511 (携帯電話からご利用いただけません。)  
※通話料は有料

親切と真心サービスの—日立電動工具販売店

# Hitachi Koki

POWER TOOLS for PROFESSIONAL

## 日立コードレスインパクトドライバ WH 7DL形 7.2V



# 頼れる コンパクト!

HITACHI CORDLESS IMPACT DRIVER WH 7DL



クラス最大の<sup>※1</sup>  
締付けトルク **25 N・m**  
操作性が良いトリガ式スイッチ

新開発  
高容量 **1.5 Ah**  
リチウムイオン電池を採用  
クラス最大の<sup>※1</sup>作業量

※1 2013年3月現在、国内電動工具メーカーにおいて。(当社調べ)  
(7.2Vコードレスインパクトドライバ)

HITACHI

未来が変わる。  
日本が変わる。  
25  
日立工機は地球温暖化防止国民運動、  
チャレンジ25キャンペーンに参加しています。