

10.8Vスライド電池



- 1 軽量・コンパクトなのに
高容量
- 2 電池残量、電池高温、電池故障が
一目でわかる※1
- 3 **充電時間が速い**



最適基板設計による小形な急速充電器UC 12SL使用で、クラストップ※2の充電時間を実現！

BSL 1240M 約60分 **BSL 1215 約22分**

10.8Vスライド式リチウムイオン電池

形名	BSL 1240M	BSL 1215
電圧・容量	10.8V-4.0Ah	10.8V-1.5Ah
本体寸法 (全長×高さ×幅)	91×45×74 mm	86×42×65 mm
充電時間※3	約60分 (UC 12SL使用時)	約22分 (UC 12SL使用時)
使用可能な コードレス製品	10.8Vスライド式 リチウムイオン電池対応製品	
使用可能な 充電器	UC 12SL	

別売部品

4.0Ahリチウムイオン電池(残量表示付) **NEW**
BSL 1240M (2LS 標準付属)
コードNo. **0037-4364**
¥11,800

1.5Ahリチウムイオン電池 **NEW**
BSL 1215 (2ES 標準付属)
コードNo. **0037-4363**
¥7,200

急速充電器 **NEW**
UC 12SL
¥6,900

※1 BSL 1240Mのみ ※2 2018年11月現在、国内電動工具メーカーにおいて(当社調べ)(10.8Vスライド式リチウムイオン電池)
※3 充電時間は使用環境や蓄電池の状態により長くなる場合があります。

コードレスインパクトドライバ

10.8V WH 12DD形

2LS

希望小売価格 **¥39,300** (税別)
4.0Ahリチウムイオン電池
(残量表示付)(BSL 1240M)×2個・
急速充電器(UC 12SL)・ケース付
(2LS)

2ES

希望小売価格 **¥32,500** (税別)
1.5Ahリチウムイオン電池
(BSL 1215)×2個・
急速充電器(UC 12SL)・ケース付
(2ES)

NN

希望小売価格 **¥19,000** (税別)
蓄電池・充電器・ケース別売
(NN)

コードレスドライバドリル

10.8V DB 12DD形

2LS

希望小売価格 **¥37,300** (税別)
4.0Ahリチウムイオン電池
(残量表示付)(BSL 1240M)×2個・
急速充電器(UC 12SL)・ケース付
(2LS)

NN

希望小売価格 **¥17,000** (税別)
蓄電池・充電器・ケース別売
(NN)

コードレスインパクトドライバ

10.8V WH 12DA形

2ES

希望小売価格 **¥25,800** (税別)
1.5Ahリチウムイオン電池
(BSL 1215)×2個・
急速充電器(UC 12SL)・ケース付
(2ES)

NN

希望小売価格 **¥12,300** (税別)
蓄電池・充電器・ケース別売
(NN)

コードレスドライバドリル

10.8V DS 12DD形

2LS

希望小売価格 **¥39,300** (税別)
4.0Ahリチウムイオン電池
(残量表示付)(BSL 1240M)×2個・
急速充電器(UC 12SL)・ケース付
(2LS)

NN

希望小売価格 **¥19,000** (税別)
蓄電池・充電器・ケース別売
(NN)

コードレスドライバドリル

10.8V DS 12DA形

2ES

希望小売価格 **¥25,800** (税別)
1.5Ahリチウムイオン電池
(BSL 1215)×2個・
急速充電器(UC 12SL)・ケース付
(2ES)

NN

希望小売価格 **¥12,300** (税別)
蓄電池・充電器・ケース別売
(NN)

コードレス振動ドライバドリル

10.8V DV 12DD形

2LS

希望小売価格 **¥40,500** (税別)
4.0Ahリチウムイオン電池
(残量表示付)(BSL 1240M)×2個・
急速充電器(UC 12SL)・ケース付
(2LS)

NN

希望小売価格 **¥20,200** (税別)
蓄電池・充電器・ケース別売
(NN)

コードレス振動ドライバドリル

10.8V DV 12DA形

2ES

希望小売価格 **¥27,000** (税別)
1.5Ahリチウムイオン電池
(BSL 1215)×2個・
急速充電器(UC 12SL)・ケース付
(2ES)

NN

希望小売価格 **¥13,500** (税別)
蓄電池・充電器・ケース別売
(NN)

コードレスインパクトドライバ
10.8V-1.5Ah/4.0Ah WH 12DD / WH 12DA形

コードレスドライバドリル
10.8V-1.5Ah/4.0Ah DB 12DD / DS 12DD / DS 12DA形

コードレス振動ドライバドリル
10.8V-1.5Ah/4.0Ah DV 12DD / DV 12DA形

電気工事・設備工事に最適

クラス最短全長* **134mm**



WH 12DD
(ビット別売)

NEW

軽快な取り回し

クラス最短全長*で使いやすい

*2018年11月現在、国内電動工具メーカーにおいて(当社調べ)(10.8Vコードレスインパクトドライバ、ドライバドリル、振動ドライバドリル)WH 12DD、DB 12DD、DV 12DD、DS 12DDのみ。

10.8V

スライド電池 新登場



蓄電池の回収にご協力をお願いします。

工機ホールディングスは環境保護の一環として、一般社団法人JBRCに参画し、コードレス工具に使われている使用済みの蓄電池のリサイクルに取り組んでいます。恐れ入りますが、ご使用済みの蓄電池を最寄りのHiKOKI販売店へお持ちくださるようお願いいたします。

- ご使用前に、取扱説明書をよくお読みください。
- 取扱説明書および本機に表示の危険、警告、注意などの項目に従って正しく安全に使用してください。



品質第一主義
工機ホールディングス(株)勝田工場・佐和工場は、品質マネジメントシステムの国際規格「ISO9002」を1995年に取得し、更に「ISO9001:2000」を2002年に、「ISO9001:2008」を2010年に、「ISO9001:2015」を2017年に取得しました。



環境重視経営
当社は、国内の電動工具メーカーで最初に環境マネジメントシステムの国際規格「ISO14001」を1996年に取得しました。その後「ISO14001:2004」を2005年に、「ISO14001:2015」を2017年に取得しました。



「電動工具総合カタログ」スマートフォンやタブレット端末のバーコードリーダーで読み取って下さい。



工機ホールディングス株式会社

日本事業統括本部
東京都港区港南二丁目15番1号(品川インターシティA棟)
東京(03)5783-0626(代表) 〒108-6020

支店
北海道(011)786-5122・北陸(076)263-4311・中国(082)504-8282
東北(022)288-8676・中部(052)533-0231・四国(087)863-6761
関東(03)6738-0872・関西(0798)37-2665・九州(092)621-5772

お客様相談センター(土・日・祝日・弊社休業日を除く9:00~12:00、13:00~17:00)
フリーダイヤル 0120-20-8822 (携帯電話からもご利用いただけます。但し、PHS)
ナビダイヤル 0570-20-0511 (おおよび一部IP電話からはご利用いただけません。)
(携帯電話からはご利用いただけません。 ※通話料は別)

修理の受付 <https://www.hikoki-powertools.jp/contact/repair/>
お問い合わせの販売店または、ホームセンターにお申し付けください。なお、修理を依頼する販売店やホームセンターがお近くにない場合は、当社WEBサイトから修理受付を行っていますのでアクセスしてください。

親切と真心サービスの——HiKOKI販売店



