

18V コードレスコーナインパクトドライバ

WH18DYA



18V  
リチウムイオン電池

最大トルク  
50N・m

EA813DD-7

形名		リチウムイオン電池	急速充電器	ケース
WH18DYA	(XP)	マルチボルト(BSL36A18)	UC18YDL2	●
	(NN)	別売		

仕様等

コンパクトボディで狭い場所でもらくらく

全長：361mm

ヘッド高さ：53mm

センタハイト：16.5mm



## 1充電当たりの作業量（目安）※

作業内容(mm)		Ah	1充電当たりの作業量（目安）※
なげしビス締付け	3.8×50mm (ラワン材・下穴なし)	5.0Ah (BSL36A18)	約830本

※数値は参考値です。材料や条件により異なります。

## 仕様（スペック）

締付能力	小ねじ	4～8mm	
	普通ボルト	M4～M10	
	高力ボルト	M4～M8	
最大締付トルク		50N・m (510kgf・cm)	
回転数		0～2,000min <sup>-1</sup> (回/分)	
打撃数		0～3,200min <sup>-1</sup> (打撃/分)	
質量		1.8kg (BSL36A18装着時)	
使用可能蓄電池※1		リチウムイオン電池18V (BSL18XXシリーズ) ・ マルチボルト蓄電池	
蓄電池	マルチボルト	形名	BSL36A18 (冷却対応)
		電圧	36V-2.5Ah / 18V-5.0Ah
		充電時間※2	約19分 (実用充電) / 約25分 (満充電)
充電器		形名	UC18YDL2 (冷却機能付)
標準付属品		急速充電器(冷却機能付) ・ No.2プラスドライバビット・ケース・電池カバー	

※1：従来の蓄電池 (BSL3620/3626/3660およびBSL14XXシリーズ) はご使用になれません。