

EA813PA-26A



デュアル
Dual
14.4V/18V
TOUGH
TOOL IP

14.4V/18V両方の電池が使える「デュアル」タイプのマルチインパクトドライバー。本格ドリルで穴あけに強い！
(18V電池使用時)

充電マルチインパクトドライバー
EZ75A9



仕様・能力

チャック	ワンタッチビットロック方式 (段付までの寸法が13mm)			
最大締付トルク (弾性体締付トルク)	インパクトモード時: 《18V》 135N・m {1,380kgf・cm} 《14.4V》 115N・m {1,170kgf・cm} ドリルHighモード時: 《18V》 10N・m {102kgf・cm} 《14.4V》 9N・m {92kgf・cm} ドリルLowモード時: 《18V》 28N・m {285kgf・cm} 《14.4V》 26N・m {265kgf・cm}			
回転数	インパクトモード時: 《18V》 0~2,300回転/分 《14.4V》 0~1,850回転/分 ドリルHighモード時: 《18V》 180~1,200回転/分 《14.4V》 145~980回転/分 ドリルLowモード時: 《18V》 60~380回転/分 《14.4V》 50~300回転/分			
打撃数	インパクトモード時: 《18V》 0~3,500回/分 《14.4V》 0~3,000回/分			
クラッチ作動トルク	ドリルドライバーモード時: 21段切替 (約0.7~4.4N・m {7~45kgf・cm} まで約0.2N・m {2kgf・cm} きざみ)			
本体寸法/質量	《18V 5.0Ah》 全長198×全高242×幅61mm /1.9kg 《18V 3.0Ah》 全長198×全高226×幅61mm /1.7kg 《14.4V 5.0Ah》 全長198×全高234×幅61mm /1.8kg			
振動3軸合成値	7.5m/s ²			
切断能力 (目安・フル充電で)		18V 5.0Ah	18V 3.0Ah	14.4V 5.0Ah
	ネジ締め 《インパクトモード》 木ネジ・米松 (φ4.2×75mm) テクスネジ・SPC (φ4×13mm・板厚1.6mm) 《ドリルドライバーHighモード》 サッシ用ネジ・米松+サッシ (φ4.1・板厚25mm+サッシ厚1mm)	約480本 約980本	約270本 約500本	約350本 約920本
	ボルト締め※ 《インパクトモード》 ボルト (M12×25mm・板厚10mm、高力ボルト)	約350本	約210本	約310本
穴あけ 《ドリルドライバーHighモード》ホールソー・SPC (φ21・板厚1.6mm) 《ドリルドライバーLowモード》ホールソー・SPC (φ33・板厚1.6mm) 《ドリルドライバーHighモード》木工・米松 (φ18・板厚120mm)	約28穴 約22穴 約135穴	約17穴 約14穴 約80穴	約22穴 約19穴 約100穴	

※適正締付トルクまで締め付けたときの作業本数です。