

充電振動ドリル&ドライバー



写真はEZ79A3
注) 1.補助ハンドルは別売です。
2.写真は「モルタル作業」です。

レンガ・モルタル穴あけから 木工・金工穴あけ/ネジ締めまで

強力振動でレンガ・モルタルにスピーディに穴あけ。ドリルドライバーとして木工・金工穴あけやネジ締めまでOK。



新開発「Smart BL」搭載

(EZ79A3のみ)

- 粘りトルク約5%アップ (EZ79A2比)
 - 穴あけスピード約10%アップ (EZ79A2比)
- 「Smart BL」についてはP.1をご覧ください。

基本機能

■電子スピードコントロール
回転速度をなめらかに調節。長いネジ締めの際にもセンター決めがしやすい。
EZ79A2は、穴あけの中心を狙ったリネジの締め始めに操作しやすい「なめらかスタート」。

■正転・逆転
回転方向が切り替えられ、締める時はもちろん、ゆるめる時もラク。

■ブレーキ
スイッチOFFですぐストップする、安全性に配慮した機能。



1台で両方使える! **Dual** 14.4V/18V

充電振動ドリル&ドライバー EZ79A3

モルタル ไซต์팅 (High/Low) 紅毛土 木工 木ネジ テクス 小ネジ
高速 18段 手締め タップ プレーキ LED Smart BL IP56
穴あけ作業をパワーアップ。

18V 電池セット品



5.0Ah (電池2個付) 60分充電
EZ79A3LJ2G-B (黒)

3.0Ah (電池2個付) 55分充電
EZ79A3PN2G-B (黒)
EA813PC-1A



14.4V 電池セット品



5.0Ah (電池2個付) 60分充電
EZ79A3LJ2F-B (黒)

本体のみ



ケース・充電器・電池パックは別売
EZ79A3X-B (黒)

振動機構	固定カム方式
チャック	キイレスチャック(φ1.5~φ13 mm)
最大締付トルク (弾性体締付トルク)	《18V》高速:12N・m、低速:32N・m 《14.4V》高速:10N・m、低速:28N・m 《剛性体締付トルク》の場合《18V》低速:50N・m 《14.4V》低速:40N・m
回転数	《18V》 高速:70~1,800回転/分、低速:20~530回転/分 《14.4V》 高速:70~1,450回転/分、低速:20~430回転/分
打撃数	《18V》 高速:1,260~32,300回/分、低速:400~9,500回/分 《14.4V》 高速:1,260~26,000回/分、低速:380~7,700回/分
打撃力	約2kN
クラッチ作動トルク	18段切替(約1.0~4.4N・mまで約0.2N・mきざみ)
本体寸法/質量*	《18V 5.0Ah》 全長192×全高254×幅68 mm / 2.05 kg 《18V 3.0Ah》 全長192×全高238×幅68 mm / 1.8 kg 《14.4V 5.0Ah》 全長192×全高246×幅68 mm / 1.95 kg
振動3軸合成値	11.2m/s ²

能力 (目安・フル充電で)	穴あけ	EZ79A3		
		18V 5.0Ah	18V 3.0Ah	14.4V 5.0Ah
ネジ締め	《Highモード》ホルソー・SPC(φ21×1.6 mm)	約45穴	約25穴	約35穴
	《Lowモード》ホルソー・SPC(φ33×1.6 mm)	約50穴	約30穴	約40穴
	《Highモード》木工・米松(φ21×120 mm)	約150穴	約90穴	約100穴
	《Highモード》ワッペンコアドリル(φ65×深さ16 mm+合板12 mm)	約45穴	約30穴	—
	《Highモード》モルタル(φ6.5×深さ30 mm)	約180穴	約100穴	約110穴
ネジ締め	《Highモード》木ネジ・米松(φ4.1×25 mm)	約1,550本	約950本	約1,700本
	《Highモード》テクスネジ・SPC(φ4×13 mm・板厚1.6 mm)	約610本	約370本	約500本

付属別売品	品名	品番	EZ79A3			
			LJ2G	PN2G	LJ2F	X
充電器	プラスチックケース	EZ9672	●	●	●	○
	急速充電器(リチウムイオン専用)	EZ0L81	●	●	●	○
	電池パック18V	5.0Ah: EZ9L54 4.2Ah: EZ9L51 3.0Ah: EZ9L53	●	●	○	○
電池パック14.4V	5.0Ah	EZ9L48	○	○	○	○
	4.2Ah	EZ9L45	○	○	○	○
	3.0Ah	EZ9L46	○	○	○	○
	2.0Ah	EZ9L47	○	○	○	○
ドライバービット	#2φ65mm	EZ9BP221	○	○	○	○
カラビナ対応フック		EZ9X015	○	○	○	○
補助ハンドル		EZ6470K3217	○	○	○	○

●色の品番は補修用部品です。 ■色の品番は在庫限り商品です。 ■色の品番は生産終了商品です。

インパクト
インパクト
ドリル
振動ドリル
ハンマー
マルチツール
バンドソー
全ネジ
切断工具
ケーブル圧着
ホルソー
ワッペンコアドリル
真空パック
ライト
クリナー
ブロワー
ラジオ
スピーカー
扇風機
電池アダプタ
電池/充電器
替刃
先端工具
ケース