

# EZ75A8 Dual 14.4V/18V

IP56

保証期間  
1年

コンパクトでパワフル



## コンパクトヘッド143mm

長いソケットを装着した作業も、取り回しがラク。



## パワフル280N・m<sup>※1</sup>

(18V電池装着時)

正逆同トルクで締め付け、バラシがスピーディ。

※1:M20 強度区分10.9 3秒締め

## ソケット交換がスムーズ

リテーナリング(Cバネ)採用。ソケットが仮保持できるのでピンを差し込むのが簡単。



### ご注意

- ①ピン式以外のソケットは使用しないでください。
- ②必ずピンを差し込み、ゴムリングを取り付けてご使用ください。仮保持のまま使用すると、ソケットが抜け落ちるおそれがあります。

### 18V / 電池セット品

EA813PD-13B

5.0Ah(電池2個付)

60分  
充電

**EZ75A8LJ2G-B(黒)** POS 4549980 053553

希望小売価格 86,000円(税抜)



Cバネ式



〈W375×D107×H350〉

### 14.4V / 電池セット品



Cバネ式



〈W375×D107×H350〉

5.0Ah(電池2個付)

60分  
充電

**EZ75A8LJ2F-B(黒)** POS 4549980 053546

希望小売価格 82,600円(税抜)

### 本体のみ

ケース・充電器・電池パックは別売



Cバネ式



**EZ75A8X-B(黒)**

POS 4549980 053560

希望小売価格 32,500円(税抜)

### ■作業範囲

ボルト	木ネジ	テクス
高力ボルトM10~16 / 普通ボルトM10~20	φ3.5~9.5	φ3.5~6

基本機能 電子スピードコントロール / 正転・逆転 / 強・中・弱打撃力切替 / ブレーキ付 / LEDライト

チャック □12.7 リテーナリング(Cバネ)付ピン方式

最大締めトルク (正逆同トルク) 〈18V〉 280N・m(□12.7ピンタイプソケット使用時) / 〈14.4V〉 260N・m(□12.7ピンタイプソケット使用時)

回転数 強モード: 0~2,500回転/分(18V時)・0~2,300回転/分(14.4V時) / 中モード: 0~1,500回転/分、弱モード: 0~1,000回転/分

打撃数 強モード: 0~3,600回/分(18V時)・0~3,400回/分(14.4V時) / 中モード: 0~2,900回/分、弱モード: 0~1,900回/分

本体寸法/質量\* 〈18V 5.0Ah〉 全長143×全高249×幅73mm / 1.8kg / 〈14.4V 5.0Ah〉 全長143×全高241×幅73mm / 1.7kg

振動3軸合成値 12.8m/s<sup>2</sup>

能力 (目安:フル充電で)	18V 5.0Ah	14.4V 5.0Ah
ボルト締め	約350本 約470本 約1,900本	— 約380本 約1,200本

※ 正逆締めトルクまで締め付けた時の作業本数です。

品名	品番	EZ75A8			希望小売価格
		LJ2G	LJ2F	X	
プラスチックケース	EZ9646	●	●	○	3,300円(税抜)
急速充電器(リチウムイオン専用)	EZ0L81	●	●	○	17,700円(税抜)
電池パック18V	EA813PB-18B 5.0Ah	●	●	○	28,700円(税抜)
	EA813PB-18 3.0Ah	●	○	○	22,900円(税抜)
電池パック14.4V	EA813PB-14.4C 5.0Ah	○	●	○	25,300円(税抜)
	EA813PB-14.4A 2.0Ah	○	○	○	16,200円(税抜)
ドライバービット #2φ65mm	EZ9BP221	○	○	○	2本組-660円(税抜)
ソケットアンビル(Cバネ対応品)	EZ9HX131	○	○	○	3,400円(税抜)
カラビナ対応フック	EZ9X015	○	○	○	2,000円(税抜)

■色の品番は補修用部品です。 ■色の品番は生産終了商品です。