

木材・金属への穴あけから
ネジの締付けまで

電源を気にせず
使える充電式!

Ni-Cd
12V
シリーズ

1,500mAh



クラッチ数
20段

LED
ライト付

電池パック
2個付

握りやすい
細握り
グリップ

商品仕様

| | |
|-----------------|--|
| モデル | BD-122 |
| 最大穴あけ能力 | 鉄工 12mm*1(板厚 1.6mm)/ 木工 25mm(板厚 18mm) |
| ネジ締め能力 | 木ネジφ4.1×32mm |
| 最大トルク | 高速(High モード)9N・m/ 低速(Low モード)26N・m |
| 無負荷回転数 | 高速(High モード)0 - 1,050min ⁻¹ / 低速(Low モード)0 - 350min ⁻¹ |
| クラッチ数 | 20段 |
| チャック能力 | 0.8mm - 10mm |
| 本体寸法*2(長さ×幅×高さ) | 198mm×76mm×234mm |
| 質量*2 | 1.5kg |
| 充電器 | BC-1205 |
| 電池パック | B-1205M1 ニカド / 1,500mAh |
| 電圧 | DC12V |
| 充電時間*3 | 35分 |
| 付属品 | ・Φドライバービット(No.2×65mm) ・電池パック2個 ・充電器 ・キャリングケース |

*1 キーレスチャックの把握径は最大10mmです。10mmを超える穴をあけるときは市販の段付ドリルビットを使用してください。
*2 電池パック(B-1205M1)取付け時の値です。 *3 充電時間は周囲の温度や電池パックの状態により変動します。

1充電あたりの
作業量(目安)*
※低速(Low モード)
周囲温度20℃/1,500mAh電池パック使用時

木ネジ(M4.1×32mm)
約240本

※満充電にしたときの参考値です。
電池パックの電池容量、作業状況、
周囲温度などにより異なります。



充電式ドライバドリル
BD-122 (647555B)

希望小売価格 20,000円(税別) 4 960673 663406

京セラインダストリアルツルズ株式会社

広島県福山市松浜町 2-2-54 〒720-0802 0570-666-787
www.kyocera-industrialtools.co.jp



⚠️ ご使用前に「取扱説明書」をよくお読みいただき、正しく安全にご使用ください。

- ◆ 仕様は改良などの理由により予告なく変更することがあります。
- ◆ 本カタログの掲載内容の無断転載、複写、引用等を禁じます。
- ◆ カラー写真は実際の商品と色味が異なる場合があります。
- ◆ 記載価格はご参考価格です。消費税は含まれておりません。