

穴あけやネジの締付けに

電源を気にせず
使える充電式!

Li-ion
10.8v
シリーズ

1,500mAh

軽量 **1.1kg**
&
細握り

クラッチ数 **17段**



暗所で便利な LED ライト付



作業内容に合わせて最適な締付けトルクに設定可能です。ドリルモードに切替えると穴あけ作業にも対応します。

クラッチ位置	クラッチ作動トルク目安 (トルク (N・m))
1	0.7
5	1.3
10	1.9
15	2.6
17	2.9



充電式ドライバドリル
BD-1110L1

(648950A)

希望小売価格 **14,600円**(税別)



4 960673 664090

商品仕様

モデル	BD-1110L1
穴あけ能力	鉄工 10mm/ 木工 20mm
ネジ締め能力	木ネジ(φ5.1×63mm)/ 小ネジ(M6)
最大トルク	高速(High モード)15N・m/ 低速(Low モード)24N・m
無負荷回転数	高速(High モード)0 - 1,450min ⁻¹ / 低速(Low モード)0 - 440min ⁻¹
クラッチ数	17 段
チャック把握径	1.0mm - 10mm
本体寸法*1(長さ×幅×高さ)	181mm×65mm×204mm
質量*1	1.1kg
充電器	UBC-1803L
電池パック	B-1115L リチウムイオン/ 1,500mAh
電圧	DC10.8V
充電時間*2	71 分
付属品	・電池パック 1個 ・充電器 ・キャリングケース

*1 電池パック(B-1115L)取り付け時の値です。

*2 充電時間は周囲の温度や電池パックの状態により変動します。

発売元

京セラインダストリアルツールズ販売株式会社

名古屋市天白区久方1-145-1 〒468-8512

www.kyocera-industrialtools.co.jp



0570-666-787

※リョービ販売株式会社は京セラインダストリアルツールズ販売株式会社に社名変更しました。

⚠ ご使用前に「取扱説明書」をよくお読みいただき、正しく安全にご使用ください。

- ◆ 仕様は改良などの理由により予告なく変更することがあります。
- ◆ 本カタログの掲載内容の無断転載、複写、引用等を禁じます。
- ◆ カラー写真は実際の商品と色味が異なる場合があります。
- ◆ 記載価格はご参考価格です。消費税は含まれておりません。

このカタログの掲載内容は、2021年9月現在のものです。