

充電式ドライバドリル

BD-7200 EA813RL-3B

手軽に使える 軽量・コンパクト



商品説明

- 20段クラッチでネジ締め時に最適なトルクが選べます
- ビットの着脱が簡単にできるキーレスチャック
- 穴あけ部材に合わせて高速・低速に切換えられる

穴あけ能力：	鉄工 7mm、木工 12mm
ネジ締め能力：	木ネジ 4.1×32mm
チャック能力：	0.8～10mm
最大トルク：	高速6N・m < b r > 低速12N・m
回転数：	高速0～1,170min ⁻¹ < b r > 低速0～330min ⁻¹
電池パック：	7.2V、1,500mAh、ニカド
充電時間：	60分
質量：	1.1kg
サイズ：	長さ186×幅57×高さ222mm

■ 付属品

- 電池パック
- 充電器
- +ドライバビット(No.2×65mm)