

長いネジやボルトの締付けに

電源を気にせず
 使える充電式!

Li-ion
10.8v
 シリーズ

1,500mAh

軽量 **1kg**
 &
 細握り



暗所で便利な LED ライト付

最大締付トルク
110N・m

(周囲温度 20℃、1,500mAh 電池パック使用時)

1充電あたりの作業量(目安)*

小ネジ(M8×16mm)	約 660 本
木ネジ(φ4.1×38mm)	約 215 本
万能ビス(φ4.2×60mm)	約 75 本

*数値は満充電にしたときの参考地です。電池パックの電池容量、作業状況、周囲温度などにより数値は異なります。



充電式インパクトドライバー
BID-1110L1

(655550A)

希望小売価格 **14,600円(税別)**



4 960673 664083

商品仕様

モデル	BID-1110L1
ネジ締め能力	小ネジ(M4-M8)/普通ボルト(M5-M12)/高力ボルト(M5-M10)
最大締付トルク	110N・m
無負荷回転数	0-2,200min ⁻¹
打撃数	0-3,000min
本体寸法*1(長さ×幅×高さ)	157mm×65mm×202mm
質量*1	1.0kg
充電器	UBC-1803L
電池パック	B-1115L リチウムイオン / 1,500mAh
電圧	DC10.8V
充電時間*2	71分
付属品	・電池パック 1個 ・充電器 ・キャリングケース

*1 電池パック(B-1115L)取付け時の値です。 *2 充電時間は周囲の温度や電池パックの状態により変動します。

発売元

京セラインダストリアルツールズ販売株式会社

名古屋市天白区久方1-145-1 〒468-8512

www.kyocera-industrialtools.co.jp



0570-666-787

*リョービ販売株式会社は京セラインダストリアルツールズ販売株式会社に社名変更しました。

⚠ 使用前に「取扱説明書」をよくお読みいただき、正しく安全にご使用ください。

- ◆ 仕様は改良などの理由により予告なく変更することがあります。
- ◆ 本カタログの掲載内容の無断転載、複写、引用等を禁じます。
- ◆ カラー写真は実際の商品と色味が異なる場合があります。
- ◆ 記載価格はご参考価格です。消費税は含まれておりません。

このカタログの掲載内容は、2021年9月現在のものです。