

最大締付トルク170N・mで  
 強力ネジ締め

電源を気にせず  
 使える充電式!

Li-ion  
**18v**  
 シリーズ

1,500mAh

コンパクトヘッド  
**129mm**

握りやすい  
 細握りグリップ

便利な  
 ベルトフック付

メンテナンスフリー  
**ブラシレス  
 モーター**  
 搭載

**LED  
 ライト**付

電池パック  
**2**個付

※ 写真のドライバービットは付属していません。

商品仕様

モデル	BID-1807L1		
ネジ締め能力	小ネジ(M4 - M8) / 普通ボルト(M5 - M16) / 高力ボルト(M5 - M14)		
最大締付トルク	170N・m		
無負荷回転数	強 : 0 - 3,300min <sup>-1</sup>	中 : 0 - 2,000min <sup>-1</sup>	弱 : 0 - 900min <sup>-1</sup>
打撃数	強 : 0 - 3,600min <sup>-1</sup>	中 : 0 - 2,400min <sup>-1</sup>	弱 : 0 - 1,200min <sup>-1</sup>
本体寸法*1(長さ × 幅 × 高さ)	129mm × 79mm × 214mm		
質量*1	1.2kg		
充電器	UBC-1803L		
電池パック	B-1815LA リチウムイオン / 1,500mAh		
電圧	DC18V		
充電時間*2	69分		
付属品	・電池パック2個 ・充電器 ・ベルトフック(本体取付) ・キャリングケース		

\*1 電池パック(B-1815LA)取付け時の値です。 \*2 充電時間は周囲の温度や電池パックの状態により変動します。

1充電あたりの  
 作業量(目安)\*

※周囲温度20°C/1500mAh電池パック使用時

小ネジ(M8×16mm)

約**3,600本**

※満充電にしたときの参考値です。  
 電池パックの電池容量、作業状況、  
 周囲温度などにより異なります。



充電式インパクトドライバー  
**BID-1807L1**

(655251A)

希望小売価格 41,500円(税別)



4 960673 664335

発売元

京セラインダストリアルツールズ販売株式会社

名古屋市天白区久方1-145-1 〒468-8512

www.kyocera-industrialtools.co.jp



0570-666-787

※リョービ販売株式会社は京セラインダストリアルツールズ販売株式会社に社名変更しました。

⚠ ご使用前に『取扱説明書』をよくお読みいただき、正しく安全にご使用ください。

- ◆ 仕様は改良などの理由により予告なく変更することがあります。
- ◆ 本カタログの掲載内容の無断転載、複写、引用等を禁じます。
- ◆ カラー写真は実際の商品と色味が異なる場合があります。
- ◆ 記載価格はご参考価格です。消費税は含まれておりません。

このカタログの掲載内容は、2021年10月現在のものです。

2022年7月改訂

K22GB