

LED RENKALIGHT S

HATAYA

新製品

屋外用



LED レンカライト S シリーズ

連結タイプの直管形LEDロングライトシリーズ全8タイプ

ロングタイプ

18W直管形LED

明るさ 1,800Lm(ルーメン)

色温度 5,000K(昼白色)

ショートタイプ

9W直管形LED

明るさ 1,260Lm(ルーメン)

色温度 5,000K(昼白色)

100～200V
電気配線接続
工事対応タイプ

高所照明に
2灯+三脚スタンド
タイプ

最大40灯まで
連結点灯可能

詳細は裏面をご覧ください。



2灯+三脚スタンドセット

型式 **LSPL-5N**

ショートタイプ

型式 **LSS-5N**



ロングタイプ

型式 **LSX-5N**

(EA815LA-20A)

HATAYA LED RENKALIGHT S

LEDレンカライトSシリーズ

連結点灯ができるソフトな光の軽量ロングライトシリーズ

ロングタイプ

ショートタイプ

100~200V
電気配線接続工事対応タイプ

三脚スタンドタイプ

■特長

- 省エネ白色直管形LEDランプ採用
- LED寿命は約40,000時間
- LEDランプの交換可能(専用ランプ)
- 雨中でも安心の屋外用防雨型
- 100Vタイプはアース不要の二重絶縁構造
- 吊り下げ用フック付で横吊り及び角度調整が可能

■用途

道路・屋外夜間工事、
防災、仮設、地下道、
仮設トンネル、通路灯など



消費電力
18W

全光束
1800
ルーメン

色温度
5000K
昼白色

ロングタイプ (EA815LA-20A)
型式 **LSX-5N**
1,508×φ62



ショートタイプ
型式 **LSS-5N** 近日発売
820×φ62

消費電力
9W

全光束
1260
ルーメン

色温度
5000K
昼白色

可能連結点灯数

電線長 5mタイプ				電線長 10mタイプ			
LSX型 (18Wロングタイプ)		LSS型 (9Wショートタイプ)		LSX型 (18Wロングタイプ)		LSS型 (9Wショートタイプ)	
100V使用	200V使用	100V使用	200V使用	100V使用	200V使用	100V使用	200V使用
15灯 まで	30灯 まで	20灯 まで	40灯 まで	10灯 まで	20灯 まで	15灯 まで	—

オプションパーツ

鋼板などの金属壁面に取り付けて
簡易仮設照明に

マグネットホルダー

型式 **HLD-2M**

摘要/グローブパイプ径φ60・φ55用マグネットホルダー1個入

JANコード 49-30510-31128-9

●灯体1台につき、必ず2個以上使用してください。



全光束
1800
ルーメン

×2灯

2灯+三脚スタンドセット

型式 **LSPL-5N**

- 2段式で高さを1,540mmから2,230mmまで調整可能
- 丈夫なスチールパイプ製三脚



照射方向360度
自在の回転式ホルダー

■仕様表

HATAYA JANコード 49-30510

型式	電線仕様		照明装置	定格	摘要	質量 (kg)
	長さ (m)	種別・太さ (mm)・心数 (C)				
ロングタイプ						
LSX-5N	5	VCT 0.75 × 2	18W 直管形 LEDランプ	100V・18W 50/60Hz兼用	連結専用①コンセント付 照明ON/OFFスイッチ付 回二重絶縁	1.8
LSX-10N *	10					2.3
ショートタイプ						
LSS-5N	5	VCT 0.75 × 2	9W 直管形 LEDランプ	100V・9W 50/60Hz兼用	連結専用①コンセント付 照明ON/OFFスイッチ付 回二重絶縁	1.4
LSS-10N *	10					1.9
100~200V電気配線接続工事対応タイプ						
LSX-205N	5	VCT 2.0 × 3 接地付 連結用、電源用 ケーブル切りっぱなし (プラグなし)	18W 直管形 LEDランプ	90~240V・18W 50/60Hz兼用	照明ON/OFFスイッチ付	2.2
LSX-210N *	10		9W 直管形LEDランプ			3.0
LSS-205N	5		9W 直管形LEDランプ	90~240V・9W 50/60Hz兼用	1.8	
三脚スタンドタイプ						
LSPL-5N *	5	VCT 0.75 × 2	18W 直管形 LEDランプ×2灯	100V・18W 50/60Hz兼用 (1灯あたり)	LSX-5N型レンカライト×2灯 CPL-2型レンカスタンド 回転式ホルダー付アタッチメント付	8.7

(EA815LA-20A)

- *印は受注生産品のため多少納期がかかります。●発電機を使用する場合はインバーター式を使用してください。●本製品に一般の蛍光灯や他の直管形LEDランプは使用できません。
- LED光源にはばらつきがあるため、LED光源毎に発光色・明るさが若干異なる場合があります。●三脚スタンドで使用する場合は安定した地面に垂直になるように設置し、また屋外使用時で風の強い日は特に注意し、砂袋等のおもりで十分な転倒防止の処置を図ってください。●100~200V電気配線接続工事タイプで結線される場合は必ず有資格者の方が配線工事を行ってください。また200V仕様の場合は必ずアース接続を行ってください。



安全に関するご注意

ご使用前に、取り扱い説明書をよくお読みいただいた上で、正しくお取り扱いください。

*仕様は品質向上のため、予告なしに変更する場合があります。*上記価格に消費税は含まれておりません。

株式会社ハタヤリミテッド 株式会社 畑屋製作所

ハタヤリミテッド本社/名古屋市中区大須四丁目10番90号 〒460-0011 TEL(052)261-3821(代)

畑屋製作所本社工場/名古屋市瑞穂区浮島町12番24号 〒467-0854 TEL(052)692-7211(代)

岐阜工場/岐阜県瑞穂市十八条586番3 〒501-0314 TEL(058)328-5700(代)

●東京支社 ●大阪支社 ●仙台支店 ●北関東支店 ●名古屋支店 ●福岡支店

●札幌営業所 ●新潟営業所 ●広島営業所 ●岐阜物流センター

■関連会社

ハタヤオーケーエス株式会社 東京都大田区昭和島一丁目1番5号 〒143-0004

松栄興産 株式会社 名古屋市瑞穂区浮島町12番24号 〒467-0854

顧客サービスデスク 0120-686-888 (通話料無料) ホームページ <http://www.hataya.jp>