

SL-LED36PA



光源 LED	演色評価数 Ra80	全光束 1670lm	色温度 5000K	入力電圧 AC100V	外筒仕様 標準	重量 1100g
コード 5m	二重絶縁 □	保護等級 IP66	オプション 60サイズ			



60mm 固定ホルダー
(標準付属品)

