

連結タイプ

**SL-LED36PA-FA**

LED

防滴  
仕様

光源

LED

演色評価数

Ra80

全光束

1670lm

色温度

5000K

入力電圧

AC100V

外筒仕様

標準

重量

1460g

入力コード

5m

出力コード

0.2m

プラグ・コンセント

防水仕様

二重絶縁



保護等級

IP66

オプション

60サイズ



60mm 固定ホルダー  
(標準付属品)

連結は15台まで可能です。

