

EA815ZG-2A
(昇圧トランス)

○ 入力電圧を15%～25%アップして、電動工具の能力を100%発揮。

○ 容量 2.0k VA

○ コンセント定格 2P 15A

○ 入力電圧 100V(50/60Hz)

○ 出力電圧 115V・125V

○ 屋内昇圧専用型

●安全ブレーカーはついておりません

○ 連続使用時間 20A以下…2時間 14A以下…連続使用できます。



○ 本体サイズ 150X160X135(H)mm

○ 重量 5.4kg

○ コード長 1.2m



●単巻[オートトランス]です。