

## EA841BH-2 (高速切断機)

○ 切断角度	90°	45°
○ 能力		
丸棒	φ60	φ45
丸パイプ	φ102	φ60
L形鋼	100×100	75×75

単位 (mm)

- 電源 単相 100V
- 電流 15A
- 出力 1450W
- 回転数 4400min<sup>-1</sup>
- バイス開き 240mm
- 重量 15.5kg
- コード 2芯×4m
- サイズ 468×268×603(H)mm

- 本体二重絶縁構造
- スピンドルロック付
- 六角棒レンチ付

- 切断砥石(付属) φ305mm 穴径 25.4mm



砥石装着時

