

## EA841BJ-3A (高速切断機)

○ 切断角度	90°	45°
○ 能力		
丸棒	φ65	φ45
丸パイプ	φ120	φ100
L形鋼	130X130	100X100

- 電源 単相 100V
- 電流 15A
- 出力 1450W
- 回転数 3800min<sup>-1</sup>
- 砥石周速度 71m/s(4240m/min)
- バイス開き 240mm
- 重量 16.0kg
- コード 2芯 × 4m
- サイズ 468 × 268 × 603mm

- 本体二重絶縁構造
- スピンドルロック付
- 六角棒レンチ付



- 切断砥石(付属) φ355mm 穴径 25.4mm

