

## 電動丸鋸 EA851AF-2



- ◆大型モーター搭載。ハイパワー1050W
- ◆切込深さの調整がスムーズに行える。
- ◆切込調整ワンタッチレバー

- 穴径…20mm
- 刃径…190mm
- 切込深さ…90° : 68mm  
45° : 46mm
- 回転数…5500rpm
- 電源…AC100V 1050W
- 重量…3.6kg
- コード…2心・5m
- ブレーキ付き

### (付属品)

- ・φ190mmチップソー×1枚
- ・ボックススパナ×1本
- ・ガイド×1個