

木材の表面仕上げに



前定盤の三角溝を利用して
一定深さ(幅)での面取り加工に

0.1mm刻みでの
切削深さ微調節が可能

最大切削幅

82
mm

両面使用が
出来る
替刃式

**集じん機
接続可能**

※別販売品が
必要となります

商品仕様

モデル	ML-83S
電源	AC100V 50/60Hz
定格電力	4.7A
消費電力	450W
無負荷回転数	16,000min ⁻¹
最大切削幅	82mm
最大切削深さ	1mm
本体寸法(長さ×太さ(径))	309mm×164mm×163.5mm
コード長さ	2m
質量	2.3kg
絶縁方式	二重絶縁
付属品	・82mm 替刃式カンナ刃(本体取付) ・ボックススパナ ・刃先調節定規 ・ドライバー



カンナ
ML-83S

(631651A)



希望小売価格 オープン価格

4 960673 629983

発売元

京セラインダストリアルツールズ販売株式会社

名古屋市天白区久方1-145-1 〒468-8512

www.kyocera-industrialtools.co.jp



0570-666-787

※リョービ販売株式会社は京セラインダストリアルツールズ販売株式会社に社名変更しました。

⚠ ご使用前に「取扱説明書」をよくお読みいただき、正しく安全にご使用ください。

- ◆ 仕様は改良などの理由により予告なく変更することがあります。
- ◆ 本カタログの掲載内容の無断転載、複写、引用等を禁じます。
- ◆ カラー写真は実際の商品と色味が異なる場合があります。
- ◆ 記載価格はご参考価格です。消費税は含まれておりません。

このカタログの掲載内容は、2021年10月現在のものです。