

EA854XG ハンドシャ

- 軟鋼板・ステンレス板の切断に
- 握りやすい細径ハウジング(周長 184mm)
- 手を守るプロテクター付



<仕様>

- | | |
|------------------|-------------------------|
| ○ 能力…軟鋼板:1.6mm | ○ サイズ…250(W) × 146(D)mm |
| ステンレス板:1.2mm | ○ 重量…1.7kg |
| ○ 最小切断半径…25mm | ○ ハウジング握部周長…184mm |
| ○ 電源…AC100V、4.2A | ○ コード長…2.5m |
| ○ 消費電力…400W | ○ 無負荷騒音値…79dB |
| ○ ストローク数…4700回/分 | ○ 付属品…六角棒スパナ(2.5mm、4mm) |