

各種木材、アルミ板等の直線・曲線切りに

周速度が調節できる
回転数調整ダイヤル

加工能力(厚さ)
やわらかい木 **80mm**
かたい木 **50mm**
アルミ **20mm**

**集じん機
接続可能**

※別販売品が
必要となります

**「水槽タンクセット」(別販売品)を
組み合わせると
タイルや石材が
切断できる**

定盤傾斜角(右)
0~45°

商品仕様

モデル	TBS-50
電源	AC 100V 50Hz/60Hz
定格電流	1.0A
消費電力	90W
無負荷帯ノコ刃周速	2.2 - 3.3m/s
帯ノコ刃(幅×周長)	3 - 6mm×1060mm
フトコロ寸法	150mm
加工能力厚	(やわらかい木)80mm/(かたい木)50mm/(アルミ)20mm
コード長さ	1.7m
本体寸法(幅×奥行×高さ)	395mm×285mm×490mm
質量	6kg
付属品	・帯ノコ刃(鉄工・木工兼用 / 5mm×1060mm×14山) ・六角棒レンチ(大5mm、中2.5mm、小2mm 各1本) ・マイターゲージ ・集じんダクト用ゴムパイプ

卓上バンドソー
TBS-50

(4036000)



発売元

京セラインダストリアルツールズ販売株式会社

名古屋市天白区久方1-145-1 〒468-8512

www.kyocera-industrialtools.co.jp



0570-666-787

※リョービ販売株式会社は京セラインダストリアルツールズ販売株式会社に社名変更しました。

⚠ ご使用前に『取扱説明書』をよくお読みいただき、正しく安全にご使用ください。

- ◆ 仕様は改良などの理由により予告なく変更することがあります。
- ◆ 本カタログの掲載内容の無断転載、複写、引用等を禁じます。
- ◆ カラー写真は実際の商品と色味が異なる場合があります。
- ◆ 記載価格はご参考価格です。消費税は含まれておりません。

このカタログの掲載内容は、2021年11月現在のものです。

2022年1月改訂

K22AB