

誤動作の少ない 高精度検知!

ガラスの「割れ・衝撃音」だけをピンポイントで検知します。
※ASA-M12(開放検知)を除く

*SIMPLE & COMPACT
SLIM ALARM*

薄型 スリムアラーム

大音量で
警報!



商品特長

本体

厚さわずか8mmで窓の開閉OK

電池交換LED

電池寿命が近づくと点滅してお知らせします。
この場合、新しい電池と交換してください。

電池ケース

スライドスイッチ

解除(青)・・・切
警戒中(赤)・・・入



防犯警報サインステッカー付

高価(窓の外側)には不審者に対して
フラッシュを与える警報サイン窓柄
(ビクトサイン)を採用したステッカー付属



衝撃検知式はガラスの破壊・衝撃のみを検知しますので、雨や風、窓の開閉による振動等で誤作動する心配がありません。

窓ガラスへの衝撃やガラスの破壊を検知すると、大音量のアラーム(約90dB/50cm)が約25秒間鳴り続けます。

本体の厚さわずか8mmですので、ほとんどの窓で開閉に支障がありません。

警戒中/解除が一目でわかる大きく操作しやすいスライドスイッチ。

型板ガラス(表面に凹凸のあるガラス)にも取り付けできます。

注)凹凸が大きい装飾ガラスには、一部取り付けできない場合があります。

※新開発オリジナルICの採用により、雨や風、窓の開閉等の振動には反応せず、ガラスの割れる時の衝撃にだけ反応する高精度衝撃検知方式を実現しました。

検知方式: 衝撃検知式

電源: コイン形リチウム電池CR2032×1個

電池寿命: 約1年(1日1回、約3秒間のテスト鳴動をした場合)

※電池の性能、使用状況により大幅に変わる場合があります

音量: 約90dB/50cm

本体サイズ: 93(高さ)×33(幅)×8(厚さ)mm

重量: 約23g(電池含む)

使用温度範囲: 0℃～40℃(屋内専用)



窓やドアが開くと大音量のアラーム(約90dB/50cm)が約25秒間鳴り続けます。
本体の厚さわずか8mmですので、ほとんどの窓で開閉に支障がありません。
警戒中/解除が一目でわかる大きく操作しやすいスライドスイッチ。
型板ガラス(表面に凹凸のあるガラス)にも取り付けできます。
注)凹凸が大きい装飾ガラスには、一部取り付けできない場合があります。

検知方式: マグネット検知式

電源: コイン形リチウム電池CR2032×1個

電池寿命: 約1年(1日1回、約3秒間のテスト鳴動をした場合)

※電池の性能、使用状況により大幅に変わる場合があります

音量: 約90dB/50cm

本体サイズ: 93(高さ)×33(幅)×8(厚さ)mm

マグネットサイズ: 32(高さ)×11(幅)×9(厚さ)mm

重量: 約27g(電池含む)

使用温度範囲: 0°C~40°C(屋内専用)