

# HIKOKI

コードレスエアダスタ

18V RA 18DA形

10.8V RA 12DA形

# 軽くて 高風速

NEW



木屑の吹き飛ばしに

(蓄電池別売)



配電盤のホコリ取りに



電動工具のお手入れに

(蓄電池別売)

## 手軽で小回りがきくから仕事にもレジャーにも!




サッシの汚れに

使用アタッチメント



テントの掃除に

使用アタッチメント



(蓄電池別売)



空気入れに\*

使用アタッチメント




空気抜きに

使用アタッチメント



※膨らませる物によって、空気が十分に充填されない場合があるため、膨らみが弱い場合は手動のポンプ等も併用し、張り具合を調整してください。

## 軽くて高風速 手軽で小回りがきくから仕事にもレジャーにも!

<h3>小形軽量</h3> <p>蓄電池を着けても軽いの持ち運びに便利です。</p> <table border="1"> <tr> <td>RA 18DA</td> <td>RA 12DA</td> </tr> <tr> <td><b>1.15 kg</b></td> <td><b>0.75 kg</b></td> </tr> </table> <p>マルチボルト蓄電池 BSL 36A18、エアダスタノズル、フック装着時 リチウムイオン電池 BSL 1240M、エアダスタノズル、フック装着時</p>		RA 18DA	RA 12DA	<b>1.15 kg</b>	<b>0.75 kg</b>	<h3>高風速</h3> <p>高風速でピンポイントに狙えます。</p> <table border="1"> <tr> <td>RA 18DA</td> <td>RA 12DA</td> </tr> <tr> <td><b>122 m/s</b><sup>※1</sup></td> <td><b>87 m/s</b><sup>※1</sup></td> </tr> </table> <p>(最大風速) (最大風速)</p>		RA 18DA	RA 12DA	<b>122 m/s</b> <sup>※1</sup>	<b>87 m/s</b> <sup>※1</sup>	<h3>コンパクトに収納</h3> <p>使わない時はエアダスタノズルを本体に収納できます。</p> 	<h3>標準付属のアタッチメント</h3> <ul style="list-style-type: none"> <li>吹き飛ばし: エアダスタノズル</li> <li>空気入れ 空気抜き: ノズル(A) ノズル(B)</li> <li>空気抜き: 吸引アタッチメント</li> </ul> <p>ノズル(A)、(B)は空気栓の大きさに合わせて使用。</p>
RA 18DA	RA 12DA												
<b>1.15 kg</b>	<b>0.75 kg</b>												
RA 18DA	RA 12DA												
<b>122 m/s</b> <sup>※1</sup>	<b>87 m/s</b> <sup>※1</sup>												

### コードレスエアダスタ 18V RA 18DA形



**希望小売価格 ¥13,900 (税別)**  
蓄電池・充電器別売

4 966376 408597 (蓄電池別売)

### コードレスエアダスタ 10.8V RA 12DA形



**希望小売価格 ¥12,900 (税別)**  
蓄電池・充電器別売

4 966376 408580 (蓄電池別売)

### 吊り下げ用フック付

1充電当たりの作業時間(目安)<sup>※2</sup>

RA 18DA (BSL 36A18使用時)	約 <b>19分</b>
RA 12DA (BSL 1240M使用時)	約 <b>16分</b>

- トリガスイッチで無段階に風速調整  
スイッチを素早く2度引くと、高速と低速の連続運転が可能。
- LEDライト付
- カラープレート(別売)が付けられる(RA 18DAのみ)

**特許出願中**

仕様	RA 18DA	RA 12DA
形名	RA 18DA	RA 12DA
使用電圧	V 18	V 10.8
全負荷回転数(気温20℃時)	min <sup>-1</sup> (回/分) 89,000	70,000
モーター	直流ブラシレスモーター	直流ブラシレスモーター
最大風量 <sup>※3</sup>	m <sup>3</sup> /min 0.70	0.58
風速(最大) <sup>※1</sup>	m/s 122	87
風速(平均) <sup>※1</sup>	m/s 100	70
最高圧力	kPa/PSI 18 / 2.61	12 / 1.74
使用可能蓄電池 <sup>※4</sup>	マルチボルトタイプ蓄電池 または リチウムイオン電池18V (BSL 18xxシリーズ)	リチウムイオン電池10.8V (BSL 12xxシリーズ)
機体寸法(全長×高さ×幅)	mm 224 × 250 × 94 (BSL 36A18, エアダスタノズル, フック装着時)	218 × 226 × 88 (BSL 1240M, エアダスタノズル, フック装着時)
質量	kg 1.15 (BSL 36A18, エアダスタノズル, フック装着時)	0.75 (BSL 1240M, エアダスタノズル, フック装着時)
標準付属品	エアダスタノズル、ノズル(A)/(B)、吸引アタッチメント	エアダスタノズル、ノズル(A)/(B)、吸引アタッチメント

※1 ノズル取り付け時 ※2 使用環境、蓄電池の状態などにより異なりますので目安としてください。 ※3 ノズルなし  
※4 RA 18DAは14.4V (BSL 14xxシリーズ)を使用すると、所定の機能を発揮しません。 ※5 お買い上げ日から2年間または充電回数1,500回以内 (BSL 3660は1,000回以内)の電池を保証します(ただし、いずれか先に到達するまでの期間) 取扱説明書に従った正常なご使用状態で故障した場合に、保証書記載内容に基づき保証いたします。詳しくは、保証書をご確認ください。 ※6 充電時間は周囲温度や蓄電池の状態により長くなることがあります。

### 別売

**マルチボルト蓄電池(残量表示付)**  
BSL 36A18  
コードNo.0037-1749  
¥24,500

電圧・容量  
36V-2.5Ah  
18V-5.0Ah



**冷却機能付 急速充電器**  
UC 18YDL2  
¥17,000

充電時間<sup>※6</sup>  
BSL 36A18...約25分



**リチウムイオン電池(残量表示付)**  
BSL 1240M  
コードNo.0037-4364  
¥11,800

容量 4.0Ah




**急速充電器**  
UC 12SL  
¥6,900

充電時間<sup>※6</sup>  
BSL 1240M...約60分



カラープレート(ねじ2本付)【表用、裏用 計2枚入】(RA 18DAのみ) ¥900

チタニウムシルバー	スカイブルー	シグナルレッド	バイオレット	ライトゴールド
コードNo. 0037-6446	コードNo. 0037-6447	コードNo. 0037-6449	コードNo. 0037-6448	コードNo. 0037-6445



**JBRC** 蓄電池の回収にご協力をお願いします。

工機ホールディングスは環境保護の一環として、一般社団法人JBRCに参画し、コードレス工具に使われている使用済みの蓄電池のリサイクルに取り組んでいます。恐れ入りますが、ご使用済みの蓄電池を最寄りのHIKOKI(ハイコーキ)販売店へお持ちくださるようお願いいたします。

(<https://www.jbrc.com>)

**安全上のご注意**

- ご使用前に、取扱説明書をよくお読みください。
- 取扱説明書および本機に表示の危険、警告、注意などの項目に従って正しく安全に使用してください。



FM 68090 / ISO 9001:2015

**品質第一主義**

工機ホールディングス(株)勝田工場・佐和工場は、品質マネジメントシステムの国際規格「ISO9002」を1995年に取得し、更に「ISO9001:2000」を2002年に、「ISO9001:2008」を2010年に、「ISO9001:2015」を2017年に取得しました。

**環境重視経営**

工機ホールディングス(株)勝田工場・佐和工場・三宮ダイヤモンド工業(株)名張工場は、環境マネジメントシステムの国際規格「ISO14001:2015」を取得しています。



HiKOKI(ハイコーキ)/宣伝

**Facebook**

こちらからでもアクセスできます。



**「電動工具総合カタログ」**

スマートフォンやタブレット端末のバーコードリーダーで読み取って下さい。





未来のために、いま選ぼう。

●掲載した製品やアクセサリ等は、外観などの改良のため一部変更することがあります。 ●このカタログに掲載の価格は、メーカー希望小売価格です。消費税は含まれておりません。

## 工機ホールディングス株式会社

(発行元)工機ホールディングスジャパン株式会社  
〒108-6018 東京都港区港南二丁目15番1号(品川インターシティA棟18階)  
TEL(03)5783-0626 FAX(03)5783-0706

北海道支店 (011) 786-5122	東北支店 (022) 288-8676
東京支店 (03) 5753-7703	関東支店 (03) 6374-5687
中部支店 (052) 533-0231	北陸支店 (076) 263-4311
関西支店 (06) 7167-3644	中国支店 (082) 504-8282
四国支店 (087) 863-6761	九州支店 (092) 621-5772

お客様相談センター(土・日・祝日・弊社休業日を除く 9:00~17:00)

フリーダイヤル 0120-20-8822 (携帯電話、IP電話からはご利用できません。)

03-5539-0253 (携帯電話、IP電話からもご利用頂けます。)

修理の受付 <https://www.hikoki-powertools.jp/contact/repair/>

お買い求めの販売店または、ホームセンターにお申し付けください。なお、修理を依頼する販売店やホームセンターが近くにない場合は、当社WEBサイトから修理受付を行っていますのでアクセスしてください。

## 親切と真心サービスの——HiKOKI(ハイコーキ)販売店

本カタログの内容は2022年8月現在のものです。 **SD-H1635** Printed in Japan FF-K(M)