

枝切り、枝落とし用として開発された
ストレスを感じさせない

18V Li-ion

製品紹介動画：P200
FAQ動画：P203スマートコーシン
共通バッテリー瞬切^{※5}
2.5秒■満充電での切断本数
直径3cmの枝なら300本跳ね返り防止ガードがあるので、
回転しているチェーンに枝が
触れず、跳ね返りが起きない。

機種	SCS-1820	SCS-18N
モーター	ブラシモーター	
バッテリー種類	リチウムイオン	
電圧	DC18V	
バッテリー容量	2.0Ah	
充電時間 ^{※1}	約60分	
作業量 ^{※2}	φ30mm×300本(弊社測定、松の場合)	
ガイドバー長さ	200mm	
チェーンスピード	14m/s	
チェーン形式	90PX-33	
本体サイズ	475×195×195mm	
本体重量 ^{※3}	2.3kg	
付属品	ソーチェーン・ガイドバー・チェーンケース・チェーンソーオイル	
バッテリー・充電器	あり	なし ^{※4}
J A N	4971770-560703	4971770-560871

※1 気温やバッテリーの充電残量などにより異なります。 ※2.満充電・無負荷時

※3 バッテリーなど付属品含む。

※4 バッテリー・充電器別売：バッテリーパック18V2.0Ah(PA-332) 急速充電器II 18V(PA-430)

※5 弊社調べ、条件により異なります。 ☆オプションパーツ：P21・P28参照