

迷ったらコレ!太い枝から細い枝まで



製品紹介動画：P200

FAQ動画：P203

スマートコーシン
共通バッテリー

18V Li-ion



SCS-1820

- 初めての方でも安心の安全機能
 - ・ブレーキ機能
 - ・2段階スイッチ
- チェーンオイルの自動注油
- 満充電での切断本数
直径10cmの丸太の場合30本

機種	SCS-1820R	SCS-18RN
モーター	ブラシモーター	
バッテリー種類	リチウムイオン	
電圧	DC 18V	
バッテリー容量	2.0Ah	
充電時間 ^{※1}	約60分	
作業量 ^{※2}	松φ30mm×300本	
ガイドバー長さ	250mm(有効切断長さ175mm)	
チェーンスピード	6.0m/s	
チェーン形式	90PX-40	
本体サイズ	620×230×205mm	
本体重量 ^{※3}	3.0kg	
付属品	ソーチェーン・ガイドバー・チェーンケース・チェーンソーオイル	
バッテリー・充電器	あり	なし ^{※4}
JAN	4971770-561182	971770-561229

※1 気温やバッテリーの充電残量などにより異なります。 ※2.満充電・使用条件によって異なります。

※3 バッテリーなど付属品含む。

※4 バッテリー・充電器別売：バッテリーパック18V2.0Ah(PA-332) 急速充電器II 18V(PA-430)