

庭や畑の お手入れに

芝ややわらかい雑草に
金属8枚刃

キワ刈りに便利な
キワ刈りガード

刈刃径
160
mm

質量
1.8
kg

商品仕様

モデル	AK-1800
電源	AC100V 50Hz/60Hz
定格電流	2A
消費電力	180W
無負荷回転数	3,600min ⁻¹
操作ハンドル	ループハンドル
刈刃寸法	(外径)160mm×(内径)20mm 金属刃 160×8 枚刃 ^{※1}
本体寸法(長さ×幅×高さ)	1,400mm×172mm×273mm
質量 ^{※2}	1.8kg
コード長さ	0.25m

付属品

- ・刈刃(金属8枚刃) (外径)160mm×(内径)20mm
- ・六角棒レンチ5mm(本体収納) ・レンチピン(本体収納)
- ・延長コード10m ・キワ刈りガード ・飛散防護カバー
- ・刈刃カバー ・肩掛バンド ・補助ハンドル組立(蝶ボルト付)

※1 ナイロンコードは使用できません。 ※2 刈刃カバー、肩掛バンドは含みません。

・場所や時間を気にせず使える

静かな動作音

・ハンドルは握りやすい

ソフトグリップ採用

刈払機

AK-1800

希望小売価格

20,000円(税別)

(697550A)



別販売品

記載価格に消費税は含まれておりません。

金属8枚刃

外径160×内径20mm
刃数 8

コードNo.	価格(円)
67300037	1,200



軽量チップソー

外径160×内径20mm
刃数 18

コードNo.	価格(円)
6653727	1,800



発売元

京セラインダストリアルツールズ販売株式会社

名古屋市天白区久方1-145-1 〒468-8512

www.kyocera-industrialtools.co.jp

0570-666-787

※リョービ販売株式会社は京セラインダストリアルツールズ販売株式会社に社名変更しました。

ご使用前に『取扱説明書』をよくお読みいただき、正しく安全にご使用ください。

- ◆仕様は改良などの理由により予告なく変更することがあります。
- ◆本カタログの掲載内容の無断転載、複写、引用等を禁じます。
- ◆カラー写真は実際の商品と色味が異なる場合があります。
- ◆記載価格をご参考価格です。消費税は含まれておりません。

このカタログの掲載内容は、2022年1月現在のものです。

2023年1月改訂

K23AB