

36V<sup>Li-ion</sup>  
2,500mAh

密集した草もスムーズ切断

エンジン式並みの  
(25.4mL) ハイパワー

二種類の刃で  
切れ味抜群

充電式に最適 軽量&薄刃  
ダブルカット  
チップソー付

疲れにくい

軽量

4.0kg

(電池パック含)

ハイパワーバッテリー



Li-ion

18/36V

DUALPOWER VOLT

デュアルパワーボルト

18V/36Vどちらの工具にも使用可能※1



※1 18V工具において一部使用できない製品があります。

ひとを考えて、うまれたツール。

# 密集した草もスムーズ切断 エンジン式並みのハイパワー

# ハイパワーバッテリー デュアルパワーボルト 36V VOLT

## 後方吸気でモーター部への水の侵入を防止



モーター冷却用の吸気口が後方の電池パック側にあるためモーター部分に水が浸入しにくく、朝露等で濡れた草でも安心して作業ができます。

## 回転数は3段階 手元で操作できる



作業に合わせた回転数を手元で調節できます。(×モーター機能付) 保護機能お知らせランプ付です。

## 「防振構造」で振動を低減



緩衝ゴムがモーター部で発生した振動を吸収し、ハンドルへ伝わる振動を低減します。

### 商品仕様

モデル	DK3600L2
刈刃寸法(チップソー)	外径 255mm × 内径 25.4mm
無負荷回転数	(高速)6,500min <sup>-1</sup> (中速)5,300min <sup>-1</sup> (低速)3,500min <sup>-1</sup>
無負荷運転時間*2	(高速)40分 (中速)61分 (低速)178分
刈込面積*2	約 50坪
本体寸法(長さ × 幅 × 高さ)*3	1,816mm × 706mm × 411mm
質量(電池パック含む)*3	4.0kg
充電器	UBC1804L
電池パック	DB3625L リチウムイオン / 2,500mAh
電圧	DC36V
充電時間*4	54分
付属品	・ダブルカットチップソー(薄刃)(外径)255mm(刃数)36 ・保護めがね ・六角棒レンチ(5mm) × 各 1 ・レンチピン ・Ⓐドライバー付ソケット ・付属品袋 ・刈刃カバー ・肩掛バンド ・飛散防護カバー ・左手ハンドル ・充電器 ・電池パック

\*2 無負荷運転時間及び刈込面積は、1充電当たりの目安です。また、作業条件によって異なります。実作業時間は無負荷運転時間の約50%です。  
\*3 本体寸法と質量には刈刃カバー、肩掛バンドは含まれていません。  
\*4 充電時間は周囲の温度や電池パックの状態により変動します。

充電式に最適 軽量&薄刃  
**ダブルカット  
チップソー付**

刈刃(外径)  
**255mm**



**36v**  
Li-ion  
2,500mAh

**1年保証**

**BL**  
Brushless  
MOTOR

充電式刈払機

**DK3600L2**

(661500A)

希望小売価格 **67,000円(税別)**



### 別販売品

記載価格に消費税は含まれておりません。

商品名(ホルダー部)	コードNo.	品番	価格(円)	商品名(ナイロンコード)	コードNo.	品番	価格(円)
<b>A</b> あんぜんローター (ナイロンコードφ2.4用10本付)	2730097	EK-6001	2,700	<b>1</b> あんぜんローター用 (φ2.4×140mm, 30本)	2730098	EK-6002	1,300
<b>B</b> ナイロンカッター(2本出し) (ナイロンコードφ2.4×4m付)	6730807	EK-2013	4,500	<b>2</b> あんぜんローター用 (対角3.2×140mm, 30本(ガラススパイラル))	6731197	EK-6005	1,500
※あんぜんローター・ナイロンカッターを使用するときは、専用の飛散防護カバー(別販売品)と交換してください。	商品名	コードNo.	価格(円)	<b>3</b> ナイロンカッター・オートカッター用 (φ2.4×4m)	2730052	EK-2005	410
	飛散防護カバー (ナイロンコード用)	6076707	6,200	<b>4</b> ナイロンカッター・オートカッター用 (φ2.4×6m)	2730049	EK-2003	510
				<b>5</b> ナイロンカッター・オートカッター用 (φ2.4×24m)	2730053	EK-2006	1,300
				<b>6</b> ナイロンカッター・オートカッター用 (対角3.0×50m(スパイラル))	4901410	EK-2021	2,500
				<b>7</b> ナイロンカッター・オートカッター用 (対角3.2×45m(ガラススパイラル))	4901411	EK-2023	3,000

品名	樹脂ブレード EK-7002	軽量高耐久 チップソー	竹刈チップソー	コブ付チップソー
外観	電池パック 使用時間 <b>90%UP</b> *5			
外径(mm) × 内径(mm) × 刃数	255 × 3	255 × 25.4 × 40	255 × 25.4 × 60	255 × 25.4 × 40
品名コード	66500887	4900701	4910601	4910605
価格(税別)	3,200円	3,200円	3,600円	2,600円

\*5 当社軽量チップソーとの比較

発売元

**京セラインダストリアルツールズ販売株式会社**

名古屋市天白区久方1-145-1 〒468-8512

www.kyocera-industrialtools.co.jp

**0570-666-787**

※リョービ販売株式会社は京セラインダストリアルツールズ販売株式会社に社名変更しました。

⚠ ご使用前に『取扱説明書』をよくお読みいただき、正しく安全にご使用ください。

- ◆仕様は改良などの理由により予告なく変更することがあります。
- ◆本カタログの掲載内容の無断転載、複写、引用等を禁じます。
- ◆カラー写真は実際の商品と色味が異なる場合があります。
- ◆記載価格をご参考価格です。消費税は含まれておりません。

このカタログの掲載内容は、2022年12月現在のものです。 2023年1月改訂 K23AB