

畦草刈りや山間部、 果樹の下草刈りに

安心の国内組み立て
日本製
MADE IN JAPAN

排気量
20.6
mL

排気量
25.6
mL

※左右非対称で振りやすい
楽らく
左右非対称
スイングハンドル
※EKM-2300A/EKM-2630A

簡単 始動が簡単!
寒い冬でもらくらく始動Kスタート

強力 剛性が高く振動の少ない
ソリッドシャフト!



楽 操作性の良い
ツインスロットルレバー
・スロットルレバーをOFFにしても使用したい回転数はキープ
・レバーから手を離すとエンジンの回転数が下がる安全機構

※写真はEKM-2630Aです。

陸内協排ガス
3次自主規制
適合エンジン搭載

低燃費でメンテナンス性に優れる
排出ガス自主3次規制適合
★クリーン50★

始動が簡単!リコイルの引きが軽い
K 軽 **スタート**

エンジンの
始動方法を
動画でチェック!

陸内協排ガス
3次自主規制
適合エンジン搭載

低燃費でメンテナンス性に優れる

始動が簡単!リコイルの引きが軽い

排出ガス自主3次規制適合
★クリーン50★

ケイ
K 軽スタート

日本製
MADE IN JAPAN

排気量 20.6mL 畦草刈りや家周りの草刈りに

楽々スイングハンドル
左右非対称



平面の多い所に
両手ハンドル (非対称)
刈刃外径230mm

エンジン刈払機
EKM-2300A
オープン価格 (661700A)



4 960673 626029

楽々スイングハンドル
左右非対称



傾斜地や起伏の多い所に
ループハンドル
刈刃外径230mm

エンジン刈払機
EKM-2300LA
オープン価格 (661701A)



4 960673 626036

排気量 25.6mL 山林の下草刈りや公園、道路などの施設管理に

楽々スイングハンドル
左右非対称



平面の多い所に
両手ハンドル (非対称)
刈刃外径255mm

エンジン刈払機
EKM-2630A
オープン価格 (661702A)



4 960673 626043

別販売品 記載価格に消費税は含まれておりません。

■エンジン刈払機用あんぜんローター・ナイロンカッターとナイロンコードの組み合わせ

商品名(ホルダー部)	コードNo.	品番	価格(円)	商品名(ナイロンコード)	コードNo.	品番	価格(円)
あんぜんローター (ナイロンコード φ2.4用10本付)	2730097	EK-6001	2,700	1 あんぜんローター用 (φ2.4×140mm,30本)	2730098	EK-6002	1,300
				2 あんぜんローター用 (対角3.2×140mm,30本 (ガラスバイラル))	6731197	EK-6005	1,500
ナイロンカッター (2本出し) (ナイロンコード φ2.4×4m付)	6730807	EK-2013	4,500	3 ナイロンカッター・ オートカッター用 (φ2.4×4m)	2730052	EK-2005	410
				4 ナイロンカッター・ オートカッター用 (φ2.4×6m)	2730049	EK-2003	510
				5 ナイロンカッター・ オートカッター用 (φ2.4×24m)	2730053	EK-2006	1,300
オートカッター (2本出し) (ナイロンコード φ2.4×4m付)	2730096	EK-5001	4,700	6 ナイロンカッター・ オートカッター用 (対角3.0×50m (スパイラル))	4901410	EK-2021	2,500
				7 ナイロンカッター・ オートカッター用 (対角3.2×45m (ガラスバイラル))	4901411	EK-2023	3,000

■巻き付き防止カッター「スツ切りカッター」 ■安定板「すべるん」



刈刃の上に取り付けてシャフトに巻き付き草をカットします。エンジンへの負担を軽減し、安全性UP。

コードNo.	価格(円)
4910610	750



地面を滑らせて草刈り出来るので作業者の負担を軽減します。斜面や狭い場所での作業も楽々です。

コードNo.	価格(円)
4910611	1,200

商品仕様

モデル	EKM-2300A	EKM-2300LA	EKM-2630A
刈刃(チップソー)	230mm×36P		255mm×40P
エンジン	TUE21		TBE27
排気量	20.6mL		25.6mL
燃料タンク	0.4L		0.6L
使用燃料	混合(50:1)		
点火プラグ	NGK BPMR8Y		
本体寸法(長さ*1×幅×高さ)	1,765×596×430mm	1,765×220×225mm	1,770×596×434mm
質量*2	4.7kg	4.3kg	5.0kg
3軸合成値*3	6.5m/s ²	6.8m/s ²	6.5m/s ²
付属品	・肩掛けバンド ・工具袋 ・保護メガネ ・刈刃カバー ・刈刃(チップソー) ・飛散保護カバー ・六角棒レンチ4mm ・スパナ8×10 ・ブラスドライバー付ソケット13×19 ・右手ハンドル(本体付属)(EKM-2300A/EKM-2630A) ・左手ハンドル(EKM-2300A/EKM-2630A) ・ループハンドル(EKM-2300LA)		

*1 刈刃を除く。*2 燃料、刈刃、肩掛けバンド、飛散防護カバーを除く。*3 3軸合成値(周波数補正振動加速度実効値)は、ISO22867:2011により測定しています。

京セラインダストリアルツルズ株式会社

広島県福山市松浜町 2-2-54 〒720-0802 0570-666-787
www.kyocera-industrialtools.co.jp



⚠️ ご使用前に「取扱説明書」をよくお読みいただき、正しく安全にご使用ください。

- ◆ 仕様は改良などの理由により予告なく変更することがあります。
- ◆ 本カタログの掲載内容の無断転載、複写、引用等を禁じます。
- ◆ カラー写真は実際の商品と色味が異なる場合があります。
- ◆ 記載価格はご参考価格です。消費税は含まれておりません。