

ACタイプと同等の切れ味、 切削感を実現

パワフルなLi-ion18V仕様

電源を気にせず
使える充電式!

Li-ion
18V
シリーズ

1,500mAh

1充電
あたりの
連続使用时间^{※2}
約30分

不快な振動を
特殊防振ゴムで吸収

超低振動

防振機構

特殊防振ゴム
(6ヶ所)

便利な
**大型チップ
レシーバー**
付

最大
切断枝径^{※1}
15mm

鋭い切れ味が長持ちする
全刃 3面研磨刃

高級刃

日本製

刃物の開きを抑える
軽量タイプの
高剛性ブレードホルダー
擦り合わせ面への
ヤニの付着を防ぐ

高剛性ブレードホルダー
ディンプルブレード

凹みがポイント

商品仕様

モデル	BHT-1800
ストローク数	1,800min ⁻¹
ストローク量	28mm
ブレード駆動方式	両刃駆動
刈込幅	360mm
最大切断枝径 ^{※1}	15mm
連続使用时间 ^{※2}	30分
本体寸法 ^{※3} (長さ×幅×高さ)	680mm×180mm×171mm
質量 ^{※3}	2.2kg
充電器	UBC-1803L
電池パック	B-1815LA リチウムイオン / 1,500mAh
電圧	DC18V
充電時間 ^{※4}	69分
付属品	・ブレード(高級刃:高剛性(軽量)タイプ)(本体取付)(360mm) ・チップレシーバー(本体取付) ・ブレードカバー(本体取付) ・充電器 ・電池パック1個

※1 最大切断枝径は、樹木の種類や刃物の切れ味などにより変わる場合があります。
 ※2 満充電にしたときの参考値です。電池パックの電池容量および、作業状況などにより異なります。
 ※3 電池パック(B-1815LA)取付け時の値です。チップレシーバー、ブレードカバーは含まれません。
 ※4 充電時間は周囲の温度や電池パックの状態により変動します。

- 疲れにくい軽量設計 2.2kg
- 刃のメンテナンスや交換に便利な刃物位置調節



充電式ヘッジトリマー

BHT-1800

希望小売価格
36,200円(税別)

(666051A)



発売元

京セラインダストリアルツールズ販売株式会社

名古屋市天白区久方1-145-1 〒468-8512

www.kyocera-industrialtools.co.jp



0570-666-787

※リョービ販売株式会社は京セラインダストリアルツールズ販売株式会社に社名変更しました。

⚠ ご使用前に『取扱説明書』をよくお読みいただき、正しく安全にご使用ください。

- ◆ 仕様は改良などの理由により予告なく変更することがあります。
- ◆ 本カタログの掲載内容の無断転載、複写、引用等を禁じます。
- ◆ カラー写真は実際の商品と色味が異なる場合があります。
- ◆ 記載価格はご参考価格です。消費税は含まれておりません。

このカタログの掲載内容は、2022年2月現在のものです。

2022年12月改訂