

バッテリーヘッジトリマー

AHS 50-20LI シリーズ

AHS 50-20LI型

2.5Ah
バッテリー

スターターキット



NEW!

刈込幅500mm!

パワフルでしっかり刈込める充電式ヘッジトリマー

- クイックカット機構
- アンチブロッキングシステム
- ループハンドル
- ハンドプロテクター

1回のフル充電での作業量

※作業量は使用条件によって異なります。

連続作業時間

約50分

※2.5Ahバッテリー使用時



一振りの刈込み作業でしっかり刈込みができる。クイックカット機能を搭載。

ブレードが枝をかむと約3秒で負荷の度合いをヘッジトリマー本体が自己判断する。アンチブロッキングシステム。負荷状態が続いた場合はモーターを完全停止、保護します。



仕様	AHS 50-20LI 型 (2.5Ahバッテリー1個・充電器付)
定格電圧	DC18V (充電式専用リチウムイオンバッテリー)
刈込幅	500mm
最大切断能力(枝径)	20mmφ
ストローク数	1,300min ⁻¹ (回/分)
質量	2.5kg(バッテリー含む)
充電時間	約40分(空→80%充電)約60分(空→フル充電)※
標準付属品	500mmブレード(本体装着済)、ブレードカバー、充電器、2.5Ahバッテリー1個
サイズ	(H)192×(W)956mm

※従来の1.5Ahバッテリーの充電および使用も可能です。
※2.5Ahバッテリー、充電器 AL 1830 CV 使用時。