

組み合わせで
さらにクリーンな排気

粉じんの分離性能が良い
サイクロン式ユニット
(ロック付)

工具無しで
分解水洗いが
簡単にできる

微細な粉じんをキャッチ

HEPAフィルター

18v
Li-ion

BL
ブラシレス
MOTOR

ブラシレス
モーター

新しい
流路設計

高い吸引力と
静音性を両立

業界トップクラス※

吸込仕事率

100w
(強モード)

静音性UP

67dB(A)
(強モード)

※ 吸込仕事率の比較。国内電動工具メーカーの18ボルト充電式クリーナーにおいて(強モード時)
(2022年5月末現在 当社調べ)

ひとを考えて、うまれたツール。

排気がクリーンな HEPAフィルター※7を標準付属

サイクロン式ユニットやダストバッグ、紙パックで捕集されないより微細な粉じんなどの捕集が可能となり、排気がよりきれいに。



ダストバッグ、紙パック、サイクロン式ユニットと組み合わせて使用します。

ブラシレスモーター&新しい流路設計 業界トップクラス※の吸引力

サイクロン式ユニット装着時でも業界トップクラス※の吸込仕事率85W

吸込仕事率
100w
(強モード)

さらに、**低騒音化**を実現
音が気になる場所の清掃作業にも

67dB(A) 静音性
(強モード) UP

※ 吸込仕事率の比較。国内電動工具メーカーの18ボルト充電式クリーナーにおいて(強モード時)。(2022年5月末現在 当社調べ)

本体カラーは2色から選べる

便利な機能

見やすく使いやすい
シートキースイッチ

3モード切換
3(強)、2(中)、1(弱)

用途に合わせて
使い分け

ダストバッグ
紙パック
サイクロン式ユニット



- 保管や作業中の保持に便利なストラップ付
- 電池の残量をLEDでお知らせする電池残量表示機能を搭載

カスタム次第で使い方が広がるアクセサリ(別販売品)

じゅうたん用ブラシ (6082815) 希望小売価格 1,650円(税別)	棚用ブラシ (6361360) 希望小売価格 1,080円(税別)	丸ブラシ ヘッドが90度回転 (6082753) 希望小売価格 1,160円(税別)	フレキシブルホース (6361383) 希望小売価格 750円(税別)	クリーナースタンド (4650800) 希望小売価格 2,600円(税別)
--	--	--	--	--



プロの現場に
ハードな印象

黒

白

清潔感と
明るい印象



18v
Li-ion

リチウムイオン
5,000mAh
充電時間 84分※5

※本体のみ仕様には電池パック・充電器は付属していません。

充電式クリーナー(黒)
DHC181L5

希望小売価格 50,000円(税別)
(681658A)



4 960673 680519

充電式クリーナー(黒)
DHC181(本体のみ)

希望小売価格 26,000円(税別)
(681658B)



4 960673 680526

充電式クリーナー(白)
DHC181L5

希望小売価格 50,000円(税別)
(681659A)



4 960673 680533

充電式クリーナー(白)
DHC181(本体のみ)

希望小売価格 26,000円(税別)
(681659B)



4 960673 680540

商品仕様

モデル	DHC181L5		
本体	電源	18V	
	連続使用時間※1	1(弱)45分、2(中)35分、3(強)20分	
	集じん容量	ダストバッグ	0.5L
		紙パック	0.33L
	吸込仕事率※2	100W(強モード)	
本体寸法※3(長さ×幅×高さ)	455(970)×121×188mm※4		
電池パック (B-1850LA)	質量※3	1.6kg	
	電圧	DC18V	
	電池	リチウムイオン電池	
	容量	5,000mAh	
充電器 (UBC-1802L)	質量	0.62kg	
	電源	AC 100V 50/60 Hz	
	定格出力電圧	DC18V	
	充電時間※5	84分	
質量	0.54kg		
付属品	・充電器※6(UBC-1802L) ・電池パック※6(B-1850LA) ・延長管(ノズルホルダー付) ・逆止板(本体取付) ・ワイドノズル ・スキマノズル ・紙パック(10枚入) ・ダストバッグ(本体取付) ・サイクロン式ユニット(ロック付)(集じん容量 0.35L) ・HEPAフィルター※7		

※1 満充電にしたときの参考値です。電池パックの電池容量および作業条件により、連続使用時間は異なります。
 ※2 本体に延長管、ダストバッグを取付けた状態の最大吸込仕事率です。サイクロン式ユニットやHEPAフィルターは取付けていません。
 ※3 電池パック(B-1850LA)取付け時の値です。延長管、ワイドノズル、サイクロン式ユニットは含まれません。
 ※4 ()内の数字は延長管、ワイドノズルを取付けた状態の寸法です。
 ※5 充電時間は周囲の温度や電池パックの状態により変動します。
 ※6 DHC181(本体のみ仕様)には、充電器、電池パックは付属していません。
 ※7 HEPAフィルターを取付けても、溶接ヒューム粉など有害物質の集じんはしないでください。

発売元

京セラインダストリアルツールズ販売株式会社

名古屋市天白区久方1-145-1 〒468-8512

www.kyocera-industrialtools.co.jp



0570-666-787

※リョービ販売株式会社は京セラインダストリアルツールズ販売株式会社に社名変更しました。

⚠ ご使用前に「取扱説明書」をよくお読みいただき、正しく安全にご使用ください。

- ◆仕様は改良などの理由により予告なく変更することがあります。
- ◆本カタログの掲載内容の無断転載、複写、引用等を禁じます。
- ◆カラー写真は実際の商品と色味が異なる場合があります。
- ◆記載価格はご参考価格です。消費税は含まれておりません。

このカタログの掲載内容は、2022年7月現在のものです。

K22GM